

DVI USB KVM-switch med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb

Product ID: SV231DVIUA



SV231DVIUA DVI USB KVM-switchen med 2 portar låter dig kontrollera två DVI-kapabla datorer med USB från en enda skärm och uppsättning av tillägg (tangentbord, mus och högtalare) samt två extra USB-tillägg anslutna genom portarna på den inbyggda USB-hubben.

DVI KVM-switchen växlas enkelt med ett knapptryck på frontpanelen eller genvägskommandon, stöder höga upplösningar (1920x1200) och är perfekt för kontroll över högpresterande system. KVM-switchen är idealisk för multimedia-applikationer och stöder audio- och mikrofonväxling, antingen individuellt eller samtidigt som du växlar mellan datorer för KVM-kontroll.

DVI USB KVM:en har även en integrerad USB 2.0-hubb som låter dig dela USB-tillägg som om de var anslutna direkt till sekundärdatorn.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Kontrollera två multimedia-datorer med en enda uppsättning av konsoltillägg (tangentsbord, mus och två skärmar)
- Kontroll över dubbla system för arbetsstationer med en användare och ökar produktiviteten på kontoret
- Integrerad USB 2.0-hubb och mikrofon/audio-portar ger användaren full multimedia-kontroll över två datorer och möjlighet att dela USB-tillägg i hemmakontoret

Features

- Inbyggd USB 2.0-hubb
- Enkelt val av dator med genvägscommandon och knappar på frontpanelen
- Konsolanslutningar till USB-tangentsbord och-mus
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Stöd för mikrofon och audio i stereo
- Individuellt/samtidigt val av audiokanal och datorport
- HDCP-kompatibel
- Operativsystemsberoende

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	2
	Medföljande kablar	Nej
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	DVI
Prestanda	DVI-stöd	Ja
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal digital upplösning	1920 x 1200 @60/70 Hz
	Maximalt antal användare	1
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - DVI-I (29-stifts) Hona 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona 4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
	Värdkontakter	2 - DVI-I (29-stifts) Hona 2 - USB B (4-stifts) Hona 4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Ström	Inspänning	110V-240V AC
	Inström	0.8A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	18
	Utspänning	12 DC
	Utström	1.5A

Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0%~80%
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	3.9 in [100 mm]
	Produkt höjd	1.6 in [40 mm]
	Produktlängd	6.3 in [160 mm]
	Produktvikt	22.9 oz [650 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.1 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB KVM-switch med 2 portar
		1 - Paket, gummifötter
		1 - Universell strömadapter (US/UK/EU)
		1 - Användarhandbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.