

## Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Vídeo DVI de Doble Enlace

Product ID: SV231DVIUAHR



El conmutador KVM de 2 puertos USB DVI de enlace doble (Dual Link) con alta resolución, modelo SV231DVIUAHR, ofrece un control sencillo y completo de 2 ordenadores conectados directamente, así como capacidad de conmutación de audio y compatibilidad con aplicaciones de alta resolución (compatible con resoluciones superiores a 1080p: 2560x1600 a 60Hz, hasta 3840 x 2400 a frecuencias de barrido inferiores), ofreciendo una solución de conmutador KVM que se adapta a la perfección en entornos intensos del área de procesamiento de imágenes, del sector de la salud y el área de multimedia.

Este conmutador KVM USB DVI de 2 puertos es compatible con todos los sistemas operativos que admiten USB e incluye un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre ordenadores, de hasta dos dispositivos USB de alta velocidad.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Diseñado para exhibiciones de gran tamaño en alta resolución como presentaciones multimedia, de información de bolsa y de uso en instalaciones médicas.
- Ideal para escritorios, estaciones de trabajo y servidores con pantallas de Ultra Alta resolución
- Excelente para estudios de producción de televisión y gráfica donde las imágenes claras y sin pérdida de calidad son de vital importancia
- Excelente para compartir ordenadores para juegos de alta tecnología y dispositivos USB en el hogar

### Features

- Concebido para aplicaciones de alta resolución: 2560x1600 @ 60Hz: Admite resoluciones más altas (3840 x 2400) a baja frecuencia de actualización
- Selección de ordenador mediante teclas de acceso directo o botón de selección en el panel frontal
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad con los ordenadores conectados
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Compatible con Sistemas Operativos que brindan soporte para USB
- Compatible con HDCP

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	DVI
<b>Rendimiento</b>	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	MTBF	126397 horas
	Resolución Digital Máxima	2560x1600 @ 60Hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	Sí
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
<b>Conector(es)</b>	Conectores del Host	2 - DVI-I (29 pines) Hembra
		2 - USB B (4 pines) Hembra
		4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	1 - DVI-I (29 pines) Hembra
		1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
		2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Se pueden obtener resoluciones superiores a 2560x1600 si se utiliza una menor frecuencia de actualización. Ejemplo 3840x2400 @30Hz
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5A
	Consumo de Energía	18
	Corriente de Entrada	0.8A

	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.6 in [4 cm]
	Ancho del Producto	3.9 in [10 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	6.3 in [15.9 cm]
	Peso del Producto	22.6 oz [640 g]
	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	4 in [10.1 cm]
	Ancho de la Caja	7.3 in [18.6 cm]
	Longitud de la Caja	9.8 in [25 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.5 lb [1.1 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	<p>1 - Conmutador KVM USB DVI de 2 Puertos</p> <p>1 - Patas de Goma</p> <p>1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países</p> <p>1 - Manual del Usuario</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.