

# Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables

Product ID: SV231DVIUDDM



El conmutador KVM con dos puertos USB DVI, modelo SV231DVIUDDM, permite controlar 2 ordenadores con DVI equipados con USB mediante un solo conjunto de periféricos, con resoluciones DVI de hasta 1920x1200.

Los cables KVM incluidos proporcionan una solución lista para usar, a la vez que las funciones DDM USB (asignación dinámica de dispositivos) y DDC (canal de datos de pantalla) sirven para reducir significativamente el tiempo de retardo y mejorar la compatibilidad general con una pantalla conectada y los dispositivos de entrada, lo cual ahorra tiempo y dinero.

Para el siguiente nivel de rendimiento KVM, este conmutador KVM con puerto DVI integra el procesamiento dedicado de doble núcleo por canal, así como innovadora tecnología USB DDM, lo cual permite conmutar rápidamente entre ordenadores conectados con retrasos de respuesta prácticamente nulos. La función DDM mantiene un canal de comunicación constante entre los periféricos USB y los sistemas conectados, lo cual evita el tiempo necesario para que el sistema reconozca los dispositivos al conmutar.

Además de una conmutación más rápida, este switch KVM incluye tecnología DDC, la cual mantiene el canal de vídeo abierto permanentemente, con el fin de mantener una detección adecuada de la pantalla entre los sistemas conectados. Adicionalmente, incluye un sencillo botón para la selección de teclas de acceso rápido y un concentrador integrado de 2 puertos que permite el uso compartido de periféricos.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Control de 2 ordenadores con USB disponible mediante un solo teclado, ratón y monitor DVI
- Uso en centros de llamadas, de soporte técnico, instituciones educativas y entornos de oficina doméstica para controlar varios sistemas
- Ideal para la industria financiera, bancaria, de diseño gráfico, aplicaciones multimedia y aplicaciones que utilicen CAD/CAM

### Features

- Tecnología USB DDM y diseño de doble núcleo para conmutación sin retraso
- Soporte para resoluciones de alta definición (HD) hasta de 1920x1200
- Admite copias DDC y emulación a todos los puertos
- Se incluyen dos cables KVM (USB/DVI) de 1,8 metros
- Concentrador USB 2.0 de 2 puertos
- Teclas de acceso rápido seleccionables de forma táctil y selección del ordenador mediante botón
- No requiere controlador ni software

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	DVI
<b>Rendimiento</b>	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920x1200
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
<b>Conector(es)</b>	Conectores del Host	2 - DVI-I (29 pines) Hembra 2 - USB B (4 pines) Hembra
	Interfaz(es) de Consola	1 - DVI-I (29 pines) Hembra 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
	Otra(s) Interfaz(es)	1 - RJ-45 Hembra 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	2 - Indicadores de selección de PC 4 - Indicadores de selección de tecla de acceso rápido
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2.0A
	Consumo de Energía	10
	Corriente de Entrada	0.4A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC

	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~80% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
	Ancho del Producto	3 in [76 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	6.5 in [16.5 cm]
	Peso del Producto	18.7 oz [530 g]
	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	2.7 in [69 mm]
	Ancho de la Caja	10 in [25.4 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	13.8 in [35 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4 lb [1.8 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	<p>1 - Conmutador KVM</p> <p>2 - Cables KVM DVI-D USB de 1,8 metros</p> <p>1 - Cable para actualización de firmware</p> <p>1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países</p> <p>1 - Manual de Instrucciones</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.