

2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Product ID: SV231DVIUDDM



Met de SV231DVIUDDM 2-poorts USB DVI KVM-schakelaar kunt u 2 pc's met DVI en USB bedienen via één enkele randapparatuurset op hoge definitie DVI-resoluties tot 1920x1200.

De meegeleverde KVM-kabels zorgen voor een gebruiksklare oplossing, terwijl de USB Dynamic Device Mapping (DDM) en Display Data Channel (DDC) functies leiden tot een aanzienlijke vermindering in schakelvertraging en de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbeteren, waardoor u tijd en geld bespaart.

Voor het volgende niveau in KVM-prestatie integreert deze DVI KVM-schakelaar dual-core processing per kanaal en innoverende USB DDM-technologie waarmee u snel en praktisch zonder vertraging tussen aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen. Hierdoor hebben uw systemen geen tijd nodig om de apparaten bij schakelen opnieuw te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt KVM All-time Display Data Channel (volledige DDC) technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touchtoets voor snelkeuze en een geïntegreerde 2-poorts USB-hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bedien 2 met USB uitgeruste computers met één toetsenbord, muis en DVI-monitor
- Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuishantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen
- Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimedietoepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

Features

- USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingsvrij schakelen
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200
- Ondersteunt DDC kopiëren en emulatie naar alle poorten
- Inclusief twee 1,8 m KVM-kabels (USB/DVI)
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
- Geen software of drivers nodig

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DVI
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Maximum aantal gebruikers	1
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - PC-keuzeindicators 4 - Sneltoetskeuzeindicators
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.0A
	Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3 in [76 mm]
	Gewicht product	18.7 oz [530 g]
	Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	2.7 in [69 mm]
	Package Length	13.8 in [35 cm]
	Package Width	10 in [25.4 cm]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	4 lb [1.8 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	<p>1 - KVM-switch</p> <p>2 - 1,8 m USB DVI-D KVM-kabels</p> <p>1 - Upgradekabel voor firmware</p> <p>1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.</p> <p>1 - Handleiding</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.