

2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV231QDVIUA



Met de SV231QDVIUA 2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch kunt u twee pc's, elk met 4 DVI-uitgangen aansluiten voor het delen van monitoren, een microfoon en luidsprekers, een toetsenbord, een muis en andere USB 2.0-apparaten. Met de 4x DVI KVM-switch kunt u per knopdruk heen en weer schakelen tussen 2 pc's met meerdere DVI-aansluitingen met behoud van professionele videokwaliteit met resoluties tot 2560x1600. De KVM-switch beschikt ook over een geïntegreerde USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld – zo bespaart u de kosten van dubbele apparatuur. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com LET OP: Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schakel vier monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen twee computers
- Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediatproductie
- Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
- Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de aandelenhandel
- Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Features

- Schakel 4 monitoren en randapparatuur tussen 2 pc's
- Ondersteuning voor extreme dual-link DVI HD-resoluties op 4 monitoren, elk tot 2560x1600
- Schakel audioapparaten onafhankelijk
- Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
- HDCP-compatibel

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	4
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DVI
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	2560x1600
	Maximum aantal gebruikers	1
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
		3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
		4 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
		4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
		8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power
		2 - Groen - PC online

		2 - Rood - PC actief
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	17.2 in [438 mm]
	Diepte product	7 in [177.6 mm]
	Gewicht product	105.9 oz [3000 g]
	Hoogte product	1.7 in [42.8 mm]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	7.7 lb [3.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort 4x monitor KVM-switch
		2 - Rack- beugels
		4 - Zelfklevende voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.