

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Enlace Doble y Video Doble - 4K 60Hz - KVM que Cumple con TAA

Product ID: SV431DL2DU3A



Este conmutador KVM para doble monitor DVI USB de doble enlace, 4 puertos, compatible con TAA, controla hasta cuatro computadoras, cada una con dos salidas de video DVI de doble enlace. El conmutador también comparte un micrófono, un juego de bocinas, un teclado y un mouse a lo largo de las cuatro computadoras conectadas e incluye un concentrador USB integrado de 2 puertos.

Aumente su productividad

El conmutador KVM es compatible con cuatro sistemas informáticos multimedia independientes, y con el uso de una estación de trabajo con doble pantalla DVI de doble enlace, lo cual aumenta su productividad, ya que le permite acceder a más información de forma simultánea.

Concentrador USB 3.0 integrado

El concentrador USB 3.0 integrado de 2 puertos le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el mouse) entre las computadoras conectadas, como si estuvieran conectadas directamente. La compatibilidad con USB 3.0 le permite alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps, a fin de garantizar un rendimiento fluido de sus periféricos USB: solución ideal para la rápida transferencia de datos a unidades USB 3.0 externas.

Completamente compatible con multimedia

Compatible con audio estéreo y micrófonos, este conmutador KVM conecta todos los dispositivos necesarios con sus sistemas, lo cual le ahorra dinero y espacio en el escritorio.

Fácil de utilizar

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar el escaneado automático. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema mientras un pito confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM y productos relacionados de alta calidad, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni enredos de teclados, mouse y pantallas adicionales. Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Imágenes de alta resolución para uso médico
- Control de servidores de señalización digital de alta resolución
- Diseño y producción multimedia

Features

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.
- Aumenta su productividad, gracias a los puertos para conexión con hasta 2 pantallas multimedia HD
- Disfrute de resoluciones superiores de 2560 x 1600 a 60Hz, gracias a la compatibilidad con DVI de doble enlace
- Evita tener que adquirir equipamiento adicional, gracias al concentrador USB 3.0 de 2 puertos
- Compatible con audio de 3,5mm, con entradas de bocinas y micrófono dedicadas

Hardware	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	4
	Estándares Industriales	USB 3.0
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB 3.0
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	2
	Tipo de Video PC	DVI
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
	Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales
	Hot-Key Selection	Sí
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	2048 x 1536
	Resolución Digital Máxima	2560 x 1600
	Resoluciones Admitidas	Minimum 640 x 480
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	Sí - Doble Enlace
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)	Conectores del Host	4 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
		8 - DVI-I (29 pines) Hembra Input
		8 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra Input
	Interfaz(es) de Consola	2 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hembra Input
		2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
		2 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra Output
Indicadores	Indicadores LED	4 - Rojo (activo)
		4 - Verde (sincronización)

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2A
	Consumo de Energía	18W
	Corriente de Entrada	0.8A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	9 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	2.6 in [6.6 cm]
	Ancho del Producto	3.9 in [10 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	10 in [25.3 cm]
	Peso del Producto	2.9 lb [1.3 kg]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Altura de la Caja	7.5 in [19.1 cm]
	Ancho de la Caja	6.3 in [16 cm]
	Longitud de la Caja	10.6 in [26.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	10.6 oz [300 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM 1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) 1 - guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.