

Switch KVM a 4 porte per Dual DisplayPort - 4k 60Hz

Product ID: SV431DPDDUA2



Lo switch KVM per due monitor a quattro porte consente di associare due display 4K a 60 Hz controllando quattro computer Mac e PC connessi. Oltre al supporto per periferiche audio e periferiche USB, lo switch KVM è compatibile con l'utilizzo di due display e consente quindi di creare una workstation multimediale dove si alternano sistemi DisplayPort Dual Head.

Massima produttività con due video

Grazie ai due ingressi video DP e alla possibilità di controllare quattro computer diversi, questo switch KVM Ultra HD aiuta a ottimizzare la produttività e consente di eseguire più attività contemporaneamente. Ogni porta DP è compatibile con una risoluzione fino a 4K a 60 Hz per il massimo spazio di visualizzazione dello schermo.

Qualità straordinaria delle immagini

Lo switch DisplayPort KVM per due monitor è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e può supportare con facilità due display DP di grandi dimensioni. È la soluzione ideale per creare workstation in cui l'alta qualità dell'imaging ha un'importanza fondamentale, come ad esempio nel graphic design.

Condivisione pratica delle periferiche e dei contenuti multimediali

Lo switch KVM assicura il massimo controllo dei contenuti multimediali grazie a due porte distinte da 3,5 mm per microfono e altoparlante e due porte USB separate da mouse e tastiera HID. Il supporto per audio indipendente consente di condividere l'audio analogico trasmesso da ogni computer collegato, mentre l'hub USB a due porte permette di condividere le periferiche USB dei computer connessi.

Il prodotto SV431DPDDUA2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale negli ambienti in cui l'alta qualità dell'imaging e la larghezza di banda per l'elaborazione hanno un'importanza fondamentale, come nel graphic design, nell'editing video, nelle applicazioni mediche e nei disegni CAD
- Lo switch KVM può essere utilizzato per gestire diversi computer nelle linee di produzione o installato nella sala server per accedere a più sistemi

Features

- Massima produttività grazie all'accesso a più computer con due display
- Massimo controllo dei contenuti multimediali, grazie al supporto per due porte da 3,5 mm per microfono e altoparlante
- Immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni Ultra HD 4K a 60 Hz
- Consente di condividere le periferiche USB grazie all'hub USB a 2 porte incorporato
- Accesso semplificato ai computer con commutazione tramite pulsanti intuitivi e combinazioni di tasti

Hardware	Warranty	2 Years	
	Altezza U	2U	
	Audio	Sì	
	Cavi inclusi	No	
	Collegamento a margherita	No	
	Interfaccia PC	USB	
	Montaggio a rack	Sì	
	Multimonitor	2	
	Porte KVM	4	
	Tipo video PC	DisplayPort	
Prestazioni	Controllo IP	No	
	Hot-Key Selection	Sì	
	Massima velocità di trasferimento dati	500 Mbps (USB 2.0)	
	Numero massimo di utenti	1	
	Proporzioni	Ampio (16:9)	
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz	
	Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz	
	scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi	
	Supporto DVI	No	
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No	
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida	
	Widescreen supportato	Sì	
	Connettore/i	Connettori host	2 - USB B (4 pin) Femmina
			4 - DisplayPort (20 pin) Femmina
8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina			
Interfacce console		2 - DisplayPort (20 pin) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina	

		2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femmina
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione 4 - Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta) 4 - Verde - Indicatore online (un LED per porta)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18 W
	Corrente di uscita	1.5 A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C - 40°C
	Temperatura di conservazione	-10°C - 60°C
	Umidità	0% - 80%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	2.5 in [63.5 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	8.5 in [215.9 mm]
	Lunghezza prodotto	5 in [127 mm]
	Peso prodotto	2.7 lb [1.2 kg]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	3.9 lb [1.8 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Guida di avvio rapido 4 - Piedini in gomma

Product appearance and specifications are subject to change without notice.