

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos Dobles DisplayPort de 4K 60Hz - KVM de 4 Puertos DUALES DP

Product ID: SV431DPDDUA2



Este conmutador KVM DP doble de 4 puertos combina pantallas 4K 60Hz duales con control de conmutador KVM de cuatro computadores PC y Mac conectados. Es compatible con audio y periféricos USB, así como con doble pantalla, lo cual facilita la creación de una estación de trabajo multimedia con capacidad para la conmutación entre dos sistemas DP de doble cabezal.

Obtenga la máxima productividad, gracias a la opción de doble video

Con dos entradas de video DP y control de cuatro computadores diferentes, este conmutador KVM Ultra HD ayuda a maximizar la productividad al darle la libertad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Cada uno de los puertos DP es compatible con resoluciones de hasta 4K 60Hz, lo cual permite el máximo espacio de visualización en pantalla.

Impresionante calidad de imágenes

Este conmutador KVM DisplayPort dual es compatible con resoluciones 4K a 60Hz y permite la fácil transmisión a través de dos pantallas Displayport grandes. Una solución ideal para la configuración de estaciones de trabajo en las que la alta calidad de la imagen resulta fundamental, como en el diseño gráfico.

Práctico uso compartido multimedia y periférico

El conmutador KVM cuenta con control multimedia completo con puertos de micrófono y bocinas de 3.5mm separados y dos puertos USB separados del teclado y el ratón HID. El soporte de audio independiente le permite compartir audio analógico independiente desde cada uno de sus computadores conectados, mientras que el concentrador USB de 2 puertos le permite compartir dispositivos periféricos USB entre cada computador conectado.

El modelo SV431DPDDUA2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Es ideal para entornos donde las imágenes de alta calidad y el ancho de banda informático son fundamentales, tales como en diseño gráfico, edición de vídeo, medicina y dibujos CAD
- Use múltiples ordenadores en líneas de producción o instale el conmutador KVM en su sala de servidores con el fin de posibilitar el acceso multiordenador

Features

- Máxima productividad, gracias a la función de doble pantalla y acceso multiordenador
- Control total multimedia y compatibilidad de entrada de 3,5mm de audio y altavoces por separado
- Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K a 60Hz
- Comparta sus dispositivos periféricos USB mediante el concentrador USB integrado con 2 puertos
- Acceda fácilmente a los ordenadores, gracias a la conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura U	2U
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	4
	Montaje en Rack	Sí
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	2
	Tipo de Video PC	DisplayPort
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
	Hot-Key Selection	Sí
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Relación de Aspecto	16:9
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	500Mbps (USB 2.0)
	Conector(es)	Conectores del Host
4 - DisplayPort (20 pines) Hembra		
8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra		
Interfaz(ces) de Consola		2 - DisplayPort (20 pines) Hembra 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra

		2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hembra
Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación
		4 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto)
		4 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Consumo de Energía	18 W
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	0% - 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C - 60°C
	Temperatura Operativa	0°C - 40°C
Características Físicas	Altura del Producto	2.5 in [63.5 mm]
	Ancho del Producto	8.5 in [215.9 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	5 in [127 mm]
	Peso del Producto	2.7 lb [1.2 kg]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.9 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
		1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
		1 - Guía rápida de inicio
		4 - Patas de Goma

Product appearance and specifications are subject to change without notice.