

# Switch KVM de 4 Puertos DisplayPort con Resolución de 4K a 60Hz

Product ID: SV431DPUA2



Este conmutador KVM de 4 puertos combina la capacidad de visualización digital 4K (60Hz) con control de hasta 4 ordenadores conectados.

## Compatible con imágenes 4K60 y audio total

El conmutador KVM DisplayPort admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz y permite la fácil transmisión a través de una pantalla DP grande, lo cual permite aprovechar al máximo el espacio de visualización. Compatible con audio digital 7.1 HD (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo 3,5mm independiente, el conmutador KVM DisplayPort 1.2 ofrece total compatibilidad con audio.

## Concentrador USB integrado

El concentrador USB 2.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente, lo cual evita los gastos de adquirir dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

## **Compatible con ordenadores personales y Mac**

Además de su compatibilidad con ordenadores PC, este conmutador KVM DP también es compatible con ordenadores Mac, mediante el uso de un adaptador Mini DisplayPort, incluyendo ordenadores portátiles, notebooks y tablets.

## **Fácil de utilizar**

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar el escaneado automático. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM y productos relacionados de alta calidad, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales. Este producto está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Imágenes de alta resolución para uso médico
- Control de servidores de señalización digital de alta resolución
- Diseño y producción multimedia

### Features

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.
- Aumenta su productividad, gracias a los puertos para conexión con hasta 4 ordenadores multimedia con HD
- Impresionante calidad de imágenes con resoluciones 4K a 60Hz
- Evita tener que adquirir equipamiento adicional, gracias al concentrador USB 2.0 de 2 puertos
- Garantía total de compatibilidad con audio 7.1 HD digital y audio de 3,5mm

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years	
	Altura U	1U	
	Cables Incluidos	No	
	Cantidad de Puertos KVM	4	
	Montaje en Rack	Opcional	
	Plataformas Admitidas	USB	
	Sistema En Cascada	No	
	Soporte de Audio	Sí	
	Soporte de Pantalla Doble	1	
	Tipo de Video PC	DisplayPort	
<b>Rendimiento</b>	Cantidad Máxima de Usuarios	1	
	Control IP KVM	No	
	Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos	
	Hot-Key Selection	Sí	
	Pantalla Plana Soportada	Sí	
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz	
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No	
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo	
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps (USB 2.0)	
<b>Conector(es)</b>	Conectores del Host	4 - DisplayPort (20 pines) Hembra 4 - USB B (4 pines) Hembra 8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra	
	Interfaz(es) de Consola	1 - DisplayPort (20 pines) Hembra 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hembra	
	<b>Software</b>	Compatibilidad OS	Independiente del OS: no requiere software/controladores
	<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Alimentación 4 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto) 4 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto)

<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Consumo de Energía	18 W
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	0% ~ 40%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.8 in [45 mm]
	Ancho del Producto	5.2 in [131 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	8.7 in [220 mm]
	Peso del Producto	36.8 oz [1042 g]
	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	56.7 oz [1605 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
		4 - patas de goma
		1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
		1 - guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.