

## USB DVI över Cat5e/Cat6 KVM-konsolförlängare med okomprimerad video på 1920x1200 – 100 m

Product ID: SV565UTPDUV



SV565UTPDUV USB DVI KVM-förlängaren gör att du kan styra en PC upp till 100 m bort över en enda Cat5e- eller Cat6-kabelanslutning med okomprimerad DVI-video på 1920x1200 och åtkomst till upp till 3 anslutna USB-enheter.

Denna DVI USB-förlängare är en flexibel lösning för att strömförse en HD-skärm på avstånd och stöder okomprimerad videoupplösning på 1920x1200 på maximalt avstånd med 24-bit färgdjup.

Denna mångsidiga KVM-konsolförlängare kan anslutas till ett enda system eller överlappas till en befintlig KVM-switch för fjärranvändning av flera system och har 3 USB 2.0-portar på fjärrändan som låter dig ansluta tangentbord, mus, skrivare eller andra tillägg. Eftersom förlängaren använder Cat5e-nätverkskabel (eller bättre) kan du använda befintligt kablage så att du slipper problemen och kostnaden med att dra otympliga videokablar.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Använd en eller flera servrar från en avlägsen plats i samma byggnad eller inom ett universitetsområde
- Använd för fjärrstyrning av säkrade och fysiskt otillgängliga servrar
- Kan även fungera som en tunn klient för avancerade användare som hanterar kraftfulla serverrack som sina stationära datorer
- Styr och övervaka en fjärrserver från en tuff miljö där en PC inte skulle fungera korrekt på grund av värme/damm/etc. (fabrik, lager, gruva etc.)
- Perfekt för att styra en PC på platser där ljudet från en fläkt eller hårddisk inte är godtagbart som till exempel i en TV-studio

### Features

- Okomprimerad förlängning av HD-video på 1920x1200
- Förläng upp till 100 m över en enda Cat5e/Cat6-kabel
- Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
- 3 USB 2.0-portar med överföringshastigheter på upp till 30 Mbps
- Stöder anslutning till enda dator eller överlappning till en befintlig KVM-switch
- Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years	
	Audio	Nej	
	Flera skärmar	1	
	Hyllmonterbar	Nej	
	Kedjekoppling	Ja	
	KVM-portar	1	
	PC-gränssnitt	USB	
	PC-videotyp	DVI	
<b>Prestanda</b>	Färgdjup	24 bitar, 16,7 M färger (Truecolor)	
	IP-kontroll	Nej	
	Maximal dataöverföringshastighet	30 Mbps (USB)	
	Maximal digital upplösning	Full Uncompressed 1920x1200	
	Maximalt överföringsavstånd	100 m (328 ft)	
<b>Kontakt(er)</b>	Konsolgränssnitt	1 - DVI-D (25-stifts) Hona 1 - RJ-45 Hona 3 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona	
	Värdkontakter	1 - DVI-D (25-stifts) Hona 1 - RJ-45 Hona 1 - USB B (4-stifts) Hona	
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required	
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	Produktmåttan avser endast en enskild enhet (värd eller fjärr) Configport: reserverad för tillverkaren	
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk 1 - USB 1 - Video	
	<b>Ström</b>	Inspänning	100 ~ 240 AC
		Inström	0.6 A
		Kontakttyp	C
Polaritet på mittpol		Positiv	
Power Source		2 AC-adaptrar medföljer	
Strömförbrukning	15		

	Utspänning	5 DC
	Utström	3 A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	20~80 % RH (icke-kondenserande)
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktbredd	4.6 in [118 mm]
	Produkthöjd	1.2 in [30 mm]
	Produktlängd	6.9 in [175 mm]
	Produktvikt	30.3 oz [857 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	5.5 lb [2.5 kg]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - lokal sändarenhet 1 - avlägsen mottagarenhet 1 - Monteringssats 1 - DVI-kabel 1 - USB-kabel 2 - universella strömadaptrar (NA, EU, UK) 1 - snabbstartsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.