

Switch KVM VGA USB a 8 porte montabile su rack con audio (cavi audio inclusi)

Product ID: SV831DUSBAU



Lo switch KVM VGA USB montabile su rack a 8 porte SV831DUSBAU (con cavi audio inclusi) permette di gestire fino a 8 computer dotati di USB tramite una tastiera, un mouse e un monitor e mette a disposizione porte audio e microfono per commutare sia tra segnali audio che tra porte del PC. Basato su un design con fattore di forma piatto montabile su rack 1U, questo switch KVM USB 8 porte impiega connessioni a cavi sul lato posteriore per massimizzare l'efficienza spaziale. Le unità multiple KVM possono essere anche connesse (a catena) tra loro per controllare fino a 64 computer, assicurando una soluzione KVM scalabile che possa essere espansa come necessario. Per garantire un'operatività costante, lo switch prevede modalità di scansione sia manuale che automatica e supporta il passaggio tramite scelte rapide e pulsante posto sul pannello frontale, oltre a offrire la conveniente funzione OSD (on-screen display) per ancora più opzioni di configurazione. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Lo switch SV831DUSBAU è compatibile solo con cavi USB e VGA 2 in 1 specifici, venduti separatamente. Di seguito è disponibile un elenco dei cavi approvati da StarTech.com:

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1,8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1,8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 3 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 4,5 m

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Per accedere a più sistemi di sicurezza e controllo DVR da una sola postazione
- Per monitorare più sistemi in contemporanea nei centri di verifica della qualità dei software

Features

- Chassis resistente, completamente in metallo, montabile su rack 1U per ambienti complessi e armadietti salva spazio
- Supporta il passaggio tramite scelte rapide e i pulsanti posti sul pannello frontale
- Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati mediante il menu OSD
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password
- Risoluzioni widescreen supportate: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Supportate risoluzioni 4:3: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Funzione di scansione automatica per selezionare i computer in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Interfaccia console USB
- Configurazione del sistema plug-and-play
- Combinazione tastiera e mouse USB supportata tramite una singola connessione USB

Hardware	Warranty	3 Years
	Altezza U	1U
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	Sì
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	Sì
	Multimonitor	1
	Porte KVM	8
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Num. massimo di computer in cascata	64
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettori host	16 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
	Software	Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
	Note/requisiti speciali	Nota La confezione comprende otto cavi audio verdi da 1,8 m e otto cavi per microfono rossi da 1,8 m. Alla pagina degli accessori sono disponibili altre misure e opzioni.
Indicatori	Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione 8 - Rosso - PC selezionato 8 - Verde - PC online
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso

	Consumo energetico	48
	Corrente di uscita	4A
	Corrente ingresso	1.8A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.8 in [45 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	21.3 in [540 mm]
	Peso prodotto	91.8 oz [2600 g]
	Profondità prodotto	7.1 in [180 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	10.3 lb [4.7 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Switch KVM USB 8 porte StarView 2 - Staffe di montaggio 8 - 1,8 m. Cavi audio in verde e microfono in rosso (16 in totale) 4 - Base con piedini 1 - Cavo di alimentazione 1 - Manuale utente

Product appearance and specifications are subject to change without notice.