

8-poort Rack USB PS/2 Digitale IP-KVM-switch

Product ID: SV841HDIEGB



De SV841HDIEGB 8-poort Rack USB PS/2 Digitale IP-KVM-switch biedt een kosteneffectieve en veilige bediening, lokaal en op afstand, van maximaal 8 systemen via een LAN of het internet.

In tegenstelling tot software-oplossingen die werken via het besturingssysteem biedt deze IP-KVM-switch toegang op BIOS-niveau, volledige interactie met de opstartprocessen en controle over een TCP/IP-verbinding alsof u ter plaatse bent. Met ondersteuning voor beveiligingsfuncties zoals SSH, SSL en RADIUS, en een instelbare firewall voor extra bescherming.

Een schaalbare KVM-oplossing met ondersteuning van maximaal 8 rechtstreeks aangesloten computers, of sluit er nog meer KVM-switches op aan voor de bediening van maximaal 64 computers. U kunt bovendien communiceren met elk apparaat dat beschikt over een RS232 seriële aansluiting (routers, schakelaars, etc.) via de RPORT-module (apart verkrijgbaar).

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Geeft toegang tot bestaande KVM-switches via TCP/IP voor beheer op afstand via een enkele console
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers waarbij men minder bureauimte nodig heeft voor monitoren, toetsenborden en muizen – inclusief afstandsbediening
- BIOS-toegang tot servers op colocationfaciliteiten en bij internetproviders
- Externe toegang bij uitbestede server-/ IT-beheer
- Externe toegang tot bedrijfskritische servers in datacenters voor maximale uptime

Features

- Bedient maximaal 8 computers direct en 64 computers met behulp van 8 extra KVM-switches
- Toegang op afstand tot alle aangesloten systemen op BIOS-niveau
- Werkt met PC-, Mac- en Sun-servers en -systemen
- Ondersteunt pc's met USB- of PS/2-aansluitingen voor toetsenbord en muis
- Ondersteunt DHCP of handmatig IP-configuratie
- Geïntegreerde webserver voor configuratie en beheer per browser.
- Ondersteunt 32 gebruikersaccounts met SSL-versleutelde sessie en communicatie
- Met gebruikersnaam en wachtwoord SSL-beveiligde webinterface
- Ondersteunt 16-bit video
- Compacte 1U-rackhoogte neemt zeer weinig rack- of kastruimte in
- Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van pc's zonder opnieuw op te starten
- Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de automatische scanfunctie
- Elke computer kan via het OSD-menu worden benoemd
- Geen software of drivers nodig
- Druktoetsen voor netwerkconfiguratie en herstarten
- Plug-and-play-functionaliteit
- Te upgraden via flash

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	8
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB en PS/2
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Ja
	Max. op elkaar aansluitbare computers	64
	Maximale analoge resoluties	1920x1440 local console
	Maximale digitale resoluties	1600x1200 @ 85Hz
	Maximum aantal gebruikers	1 active user, up to 3 viewing
	MTBF	876,000 Hours
	Poortselectie-ondersteuning	Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk
	Console-aansluiting(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
		2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Hostaansluitingen	8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk	
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	<p>De broncode voor het besturingssysteem van de eenheid is op aanvraag verkrijgbaar. U kunt hiervoor per telefoon, live chat of e-mail contact met ons opnemen.</p> <p>Dit aanbod is geldig gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop en/of voor zo lang er onderdelen of klantenservice worden geboden voor dit product.</p> <p>Er kunnen eventueel kosten voor het kopiëren en/of leveren van toepassing zijn</p>
Voeding	<p>Inclusief voedingsadapter</p> <p>Polariteit pin midden</p> <p>Uitgangsspanning</p> <p>Uitgangsstroom</p> <p>Vermogensopname</p>	<p>Inclusief wisselstroomadapter</p> <p>Positief</p> <p>12 DC</p> <p>1.5A</p> <p>18</p>
Fysieke eigenschappen	<p>Breedte product</p> <p>Diepte product</p> <p>Gewicht product</p> <p>Hoogte product</p> <p>Kleur</p> <p>Type behuizing</p>	<p>404 mm [15.9 in]</p> <p>224.5 mm [8.8 in]</p> <p>3950 g [139.4 oz]</p> <p>43.2 mm [1.7 in]</p> <p>Zwart</p> <p>Staal</p>
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	4.2 kg [9.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	<p>1 - SV841HDIE</p> <p>1 - Montagebeugels</p> <p>1 - RS232-kabel</p> <p>1 - Pakje met schroeven</p> <p>1 - Voedingskabel</p> <p>1 - Voedingsadapter</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.