

Adaptateur secteur de recharge - Bloc d'alimentation CC - 12 V 6,5 A

Product ID: SVA12DN4NEUA



Cet adaptateur d'alimentation de recharge peut servir de source d'alimentation pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur DIN à 4 broches et nécessitant une alimentation de 12 V et jusqu'à 6,5 A.

Remplacez votre adaptateur d'alimentation défaillant ou perdu

Cet adaptateur est parfait pour remplacer tout adaptateur d'alimentation défaillant ou perdu que vous utilisez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques.

Gardez un adaptateur d'alimentation de secours sous la main

En cas de temps d'arrêt forcé, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution de remplacement, ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Cet adaptateur d'alimentation est une solution de rechange pour les appareils inclus avec les produits StarTech.com suivants :

Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 3,5 pouces (S3540BU33E)

Boîtier pour 4 disques durs externes SATA / SAS 3,5 pouces à montage en rack 1U (SAT35401U)

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA (SATDOCK4U3E)

Station d'accueil et duplicateur autonome USB 3.0 / eSATA à 4 baies pour disques durs SATA 1:3 (SATDOCK4U3RE)

Station d'accueil USB 3.0 pour 4 disques durs SATA 6 Gb/s (SDOCK4U33)

Le modèle SVA12DN4NEUA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou cassé
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables
- Utilisez un adaptateur d'alimentation unique lors de vos déplacements dans différentes régions

Features

- Prend en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 12 V et 6,5 A, et un connecteur de type DIN
- Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

Alimentation	Warranty	2 Years
	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Consommation électrique	78
	Courant de sortie	6.5 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	4-pin DIN
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0 % à 80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	1.3 in [34 mm]
	Largeur du produit	2.2 in [57 mm]
	Longueur du produit	5.1 in [130 mm]
	Poids du produit	13.3 oz [378 g]
Informations d'emballage	Poids brut	2.2 lb [1 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / AU)
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non

Product appearance and specifications are subject to change without notice.