

Thunderbolt naar eSATA plus USB 3.0 adapter - Thunderbolt-adapter

Product ID: TB2USB3ES




Met de TB2USB3ES Thunderbolt™-naar-eSATA + USB 3.0 adapter kunt u de connectiviteit van uw MacBook of laptop uitbreiden door Thunderbolt naar eSATA en Thunderbolt naar USB 3.0 functionaliteit te combineren in één compacte adapter. U beschikt dan over twee vitale interfaces die niet beschikbaar of slechts beperkt aanwezig zijn op de meeste Thunderbolt-systemen voor snelle, betrouwbare prestaties, meer aansluitmogelijkheden en robuuste mobiliteit.

Snelle, betrouwbare prestaties

Geniet van snelle, effectieve en betrouwbare prestaties van uw essentiële randapparaten! Nu kunt u de 10 Gbps bandbreedte van uw Thunderbolt-poort optimaal benutten voor een schaalbare, high-speed oplossing die eSATA en USB 3.0 connectiviteit biedt.

Voor maximale efficiency wordt de Thunderbolt-adapter via twee aparte verbindingen direct op de PCIe-bus van uw systeem aangesloten. Elke verbinding biedt 5 Gbps bandbreedte zodat u knelpunten effectief kunt vermijden wanneer beide poorten worden gebruikt. Deze veelzijdige adapter biedt u snelle, eenvoudige en betrouwbare externe verbindingen, dankzij de revolutionaire Thunderbolt-technologie.



Aansluitmogelijkheden

Profiteer nu volledig van uw huidige randapparaten! Met deze eenvoudige adapter bespaart u extra aanschafkosten van nieuwe apparaten en kunt u tegelijkertijd uw bestaande randapparaten via uw Thunderbolt-poort aansluiten - perfect voor eSATA externe harde schijven (met SATA III ondersteuning) en USB 3.0 hubs (met UASP ondersteuning), of voor het synchroniseren van uw tablet of smartphone.

U kunt de adapter zelfs integreren aan het eind van een Thunderbolt daisy-chain-configuratie! Sluit de adapter aan op uw Thunderbolt docking station (SKU: TBDOCKHDPBC - apart verkrijgbaar), voor nog meer MacBook-mogelijkheden!



Robuuste mobiliteit

Werk onderweg en dat met een prachtig design! Dankzij het robuuste en reisvriendelijke ontwerp kunt u de adapter netjes in uw laptop stoppen. Bovendien combineert de behuizing mobiliteit en duurzaamheid voor een hoogwaardige bescherming waardoor u de adapter overal kunt meenemen.

Deze slanke en stijlvolle Thunderbolt-adapter past perfect bij uw MacBook Pro® of MacBook Air®, met een zilveren gezandstraalde afwerking en zwarte rubberen grepen. Bovendien vereist de compacte adapter geen externe voeding, is voorzien van een Thunderbolt-kabel en kan probleemloos via plug & play worden geïnstalleerd.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Bekijk meer



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voeg 2 essentiële aansluitpoorten toe aan uw met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro, MacBook Air, laptop of Ultrabook™
- Sluit een eSATA externe harde schijf of externe behuizing via een Thunderbolt-poort aan op uw laptop
- Voeg een extra USB 3.0 poort toe voor de aansluiting van uw randapparaten thuis, op kantoor of onderweg
- Bij uitstek geschikt voor gebruik met uw MacBook of laptop in een gedeelde werkomgeving of hot desk omgeving

Features

- 1 eSATA poort (5 Gbps) en 1 USB 3.0 poort (5 Gbps), via een Thunderbolt-verbinding
- Compacte en duurzame behuizing met een geïntegreerde Thunderbolt-kabel, voor maximale mobiliteit
- Ondersteunt Thunderbolt datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps, met 2 speciale PCI Express verbindingen (één per poort)
- Probleemloze installatie - plug & play op ondersteunde besturingssystemen met native stuurprogramma's
- eSATA-poort ondersteunt SATA III / II / I verbindingen
- USB 3.0-poort ondersteunt UASP en is neerwaarts compatibel met USB 2.0
- Zilveren gezandstraalde afwerking met rubberen grepen, past bij Apple® MacBook
- Busvoeding - geen externe voeding vereist

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	ThunderBolt
	Chipsetcode	Intel - DSL2210 ASMedia - ASM1061 ASMedia - ASM1042A
	Interface	eSATA USB 3.0
	Poorten	2
Prestaties	LBA-ondersteuning	48-bit
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (Thunderbolt) 5 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
	Port-multiplier	Ja
	RAID	Nee
	Type en snelheid	Thunderbolt - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - Thunderbolt™ (20-polig) Mannelijk 1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.9 in [48.5 mm]
	Gewicht product	2.6 oz [73 g]
	Hoogte product	0.8 in [20.5 mm]
	Kabellengte	5.1 in [130 mm]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	3.1 in [78 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	5.7 oz [161 g]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - Thunderbolt Adapter

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.