

Thunderbolt 3 dock met USB-C laptop compatibiliteit

Product ID: TB3CDK2DPUE



Voor de eerste keer is er een plug & play Thunderbolt 3 docking station die zich intelligent aanpast aan uw Thunderbolt 3 of USB-C (USB 3.1 Gen 1 en Gen 2) laptop voor optimale prestaties en compatibiliteit. Deze revolutionaire technologie biedt IT professionals de oplossing die ze nodig hebben -- één dock voor Mac en Windows laptops die zijn uitgerust met een USB Type-C poort.

Volledige 4K weergavefunctie

Met dit speciale dual DisplayPort Thunderbolt 3 dock kunt u uw TB3 of USB 3.1 (Type-C) laptop veranderen in een dual-monitor werkstation, inclusief 4K 60 Hz resolutie op Thunderbolt 3 laptops.

Thunderbolt 3 laptops

USB-C laptops (USB 3.1 Gen 1 & 2)

Twee 4K 60 Hz schermen
(4096 x 2160)

Eén 4 K 30 Hz scherm (3840 x 2160) **of** Twee 1080p schermen (1920 x 1080 | 1920 x 1200)

Houd er rekening mee dat host laptops die geen MST of Thunderbolt 3 ondersteunen, slechts één scherm ondersteunen

Eenvoudig te installeren en gebruiken

Sluit het dock gewoon aan op uw laptop met de meegeleverde Thunderbolt 3 -kabel en u kunt direct aan de slag. Met eenvoudige plug & play installatie is het dock direct gebruiksklaar zodra u het aansluit, en omdat u geen extra stuurprogramma's of software hoeft te installeren, bespaart u tijd en mogelijke problemen .

Voor meer installatie flexibiliteit kunt u montagesteunen van StarTech.com gebruiken (SSPMSUDWM & SSPMSVESA) die speciaal zijn ontworpen voor onze docks en hubs, waarmee u uw TB3 dock aan een bureau, wand of andere oppervlakken kunt monteren voor de door u gewenste, aangepaste configuratie .

Voor meer beveiliging gebruikt de geïntegreerde K-sleuf een traditionele combinatiekabelslot voor laptops zodat uw dock gegarandeerd op zijn plaats blijft.

Voldoende poorten

Dit universele Thunderbolt 3 dock (TB3) heeft voldoende USB 3.0 poorten voor tot vijf USB randapparaten, en tevens een GbE poort en audio -ondersteuning:

- 3 x USB-A poorten (inclusief 1 x snellaadpoort)
- 2 x USB-C poorten (inclusief 1 x laadpoort)
- 1 x gigabit Ethernet poort
- 1 x 3,5 mm audio-/microfoonpoort

De USB-C poorten en een van de USB-A poorten ondersteunen tot dataoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2), wanneer de host laptop deze ook ondersteunt.

Voed uw laptop terwijl u USB-C & USB-A apparaten oplaadt

Met één kabel voedt en laadt het dock uw laptop met 60 W Power Delivery, via de meegeleverde 135 W voedingsadapter. De USB-A en USB-C laadpoorten kunnen uw smartphone, tablet of andere USB randapparaten opladen terwijl u werkt en niet bij uw bureau bent, en zelfs als u uw laptop loskoppelt.

NB: *Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunt. Als u vragen hebt over de compatibiliteit en functionaliteit van uw hostcomputer, beantwoorden onze technische adviseurs graag uw vragen.*

Dit product wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ingenieurs/technici
- Content creators
- Grafische ontwerpers
- A/V-productie
- Bring Your Own Device (BYOD) installaties
- Flexibele werkplekken
- Flexplek en flexkantoor
- Thuis kantoren
- Opleidingsinstellingen

Features

- Intelligente dock die gebruikt kan worden voor zowel Thunderbolt™ 3 en USB-C™ (USB 3.1 Gen 1 & 2) laptops
- Eenvoudige installatie zonder dat stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd, inclusief twee schermen zonder extra adapters
- Sluit dual 4K 60 Hz schermen aan op uw Thunderbolt 3 laptop of dual 1080p (2K) of één 4K 30 Hz scherm op uw USB-C laptop
- Maak diverse configuraties mogelijk met de meegeleverde, extra lange kabel (0,7 m)
- Sluit vele randapparaten aan op de 3x USB-A poorten en 2x USB-C poorten
- Laad USB-A en USB-C apparaten snel op via de snellaadpoorten

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	Thunderbolt 3 USB-C
	Industriestandaarden	DP 1.2a versie HDCP 1,4 en HDCP 2,2 conform
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Ondersteunde schermen	2
	Poorten	3
	Snellaadpoort(en)	Ja
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
	Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Software	Besturingssystemen	Windows 10 Windows 8 macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13) macOS Sierra (10.12)
Voeding	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.5A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	3.0A 6.75A
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-40 to 65°C
	Opslagtemperatuur	0 to 35°C
	Vochtigheid	0% to 95% (non-condensing) at 25°C
Fysieke eigenschappen	Breedte product	22 cm [8.7 in]
	Gewicht product	250 g [8.8 oz]
	Hoogte product	3 cm [1.2 in]
	Kabellengte	7 cm [2.8 in]
	Kleur	Zwart & space grijs

	Lengte product	80 mm [3.1 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	11 cm [4.3 in]
	Package Length	16 cm [6.3 in]
	Package Width	27.2 cm [10.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - universele voedingsadapter (VK, EU)
		1 - Thunderbolt 3 kabel (0,7 m)
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.