

Dual monitor Mini Thunderbolt 3 dock met DisplayPort - 4K 60Hz

Product ID: TB3DKM2DP



Met het Thunderbolt 3™ docking station kunt u dual 4K DisplayPort schermen aansluiten, Gigabit Ethernet en een USB 3.0 (Type-A) poort. Het docking station is compatibel met macOS en Windows® en is dus de ideale accessoire voor uw Thunderbolt 3 laptop. Voor flexibele installatie is de vaste USB-C kabel extra lang (20 cm).

Zet een dual-4K 60Hz werkstation op

Dit draagbare dual DisplayPort dockingstation is geweldig voor het bewerken van 4K video of andere Ultra HD-taken en ondersteunt 40 Gbps throughput en 4K resolutie bij 60 Hz op twee DisplayPort-schermen, via één Thunderbolt 3 poort.

Verbind uw laptop met:

- 2x 4K DisplayPort-schermen (tot 4096 x 2160 @ 60 Hz)

OF

- 1x 5K scherm (5120 × 2880 bij 60 Hz)

Eenvoudige installatie en gebruik

Sluit het TB3 dock gewoon aan op uw laptop met de meegeleverde TB3 kabel en u kunt direct aan het werk. Geen tijdrovende installatie van stuurprogramma's nodig.

De poorten die u het meest nodig hebt

Om uw productiviteit te verhogen, garandeert de Gigabit Ethernet poort (met ondersteuning van PXE Boot en Wake-on-LAN) betrouwbare toegang tot vaste netwerken. Met een USB 3.0 Type-A poort, met voldoende ruimte erom heen, kunt een USB-apparaat, zoals een flashdrive, aansluiten voor eenvoudige toegang tot bestanden.

De TB3DKM2DP is Thunderbolt gecertificeerd en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bekijk/bewerk beeld- of mediabestanden op twee 4K DisplayPort-schermen
- Ideale afmeting voor flexplekken of tijdelijke werkomgevingen zoals hot desks (hoteling)
- Ideaal voor gedeelde of tijdelijke werkplekken, zoals hot desks (hoteling)

Features

- Sluit twee UHD 4K DisplayPort-schermen op 60Hz of één 5K 60Hz-scherm aan op uw laptop met dit draagbare Thunderbolt 3 dockingstation.
- Eenvoudig te installeren en directe gebruiksklaar zonder installatie van stuurprogramma's of noodzaak voor extra adapter
- Sluit een USB-A-apparaat aan met de USB 3.0-poort
- Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort
- Busvoeding (geen externe voeding vereist) via extra lange kabel van 20 cm
- Compact design in duurzaam aluminium

Hardware	Warranty	3 Years	
	4K ondersteuning	Ja	
	Bus type	Thunderbolt 3	
	Chipsetcode	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A	
	Industriestandaarden	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1	
	Ondersteunde schermen	2	
	Snellaadpoort(en)	Nee	
Prestaties	Auto MDIX	Ja	
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps	
	Full duplex ondersteuning	Ja	
	Maximale digitale resoluties	Twee 4K schermen - DisplayPort 4096 x 2160p bij 60 Hz / 3840 x 2160p bij 60 Hz Eén 5K scherm - DisplayPort 5120 x 2880 bij 60 Hz	
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)	
	PXE	Nee	
	Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s	
	UASP ondersteuning	Ja	
Connector(en)	Type connector(en)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.15
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).
			Een voor 5K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor een resolutie van 5120 x 2880.

Bepaalde schermen kunnen beperkt zijn tot 4K bij 30 Hz bij aansluiting via DisplayPort. Tot deze schermen behoren o.a. de volgende modellen: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (deze modellen moeten worden ingesteld op 4K bij 30 Hz).

Actieve adapters zijn vereist voor het converteren van DisplayPort naar HDMI/DVI/VGA schermen.

Voor de conversie van DP naar DVI (of HDMI, VGA) is een actieve adapter vereist zoals DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS of DP2HD4K60S

Systeem- en kabelvereisten

Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.4 in [60 mm]
	Gewicht product	5.1 oz [145.8 g]
	Hoogte product	0.7 in [1.9 cm]
	Kabellengte	7.9 in [200 mm]
	Kleur	Black & Gray
	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	1.7 in [42 mm]
	Package Length	8.2 in [20.8 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	9.5 oz [268.2 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Dual 4K DisplayPort Thunderbolt 3 dock 4K 60Hz - 60W PD
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.