

Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portabile SATA 6 Gbps - supporto UASP

Product ID: UNI251BMU33



Il box esterno universale per dischi da 2,5" UNI251BMU33 consente di trasformare un disco rigido (HDD) o un'unità a stato solido (SSD) SATA o IDE da 2,5" in una soluzione di archiviazione USB 3.0 portatile.

Questo versatile box esterno offre una soluzione semplice per il riutilizzo di HDD e SSD da 2,5" inutilizzati come una pratica soluzione di archiviazione esterna. Poiché il box esterno supporta dischi IDE o SATA di vecchia generazione, è possibile essere certi che si avrà a disposizione l'opzione corretta quando è necessario cambiare disco senza preoccuparsi della compatibilità.

Per utilizzare al meglio i dischi SATA III e garantire le massime prestazioni e velocità, UNI251BMU33 è stato ottimizzato con il supporto di UASP. Se abbinato a un controller host dotato di UASP, il box esterno offre velocità di trasferimento fino al 70% più veloci del normale USB 3.0. Per maggiori informazioni consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Ideale per trasportare il disco esterno insieme al laptop, UNI251BMU33 è alimentato tramite USB quindi non sarà necessario portare con sé un adattatore di alimentazione esterno. Inoltre, il box esterno presenta un design compatto che lo rende la soluzione ideale per coloro che utilizzano laptop e desktop in viaggio e desiderano aggiungere l'archiviazione al computer senza occupare troppo spazio.



UNI251BMU33 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per trasformare un disco rigido IDE (PATA) o SATA inutilizzato in un'unità di archiviazione esterna aggiuntiva
- Consente di accedere una serie di dischi diversi
- Consente di riutilizzare i dischi SATA o IDE come disco rigido esterno
- Consente di espandere esternamente le capacità di archiviazione del computer laptop o Ultrabook™ portatile

Features

- Ampia compatibilità delle unità grazie al supporto di HDD/SSD IDE e SATA da 2,5"
- Prestazioni ottimali grazie al supporto di SATA III e UASP
- Massima portabilità grazie al design compatto che non richiede alcun adattatore di alimentazione
- Supporta dischi IDE e SATA con fattore di forma da 2,5"
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con dischi rigidi PATA/IDE (66/100/133 Mbps)
- Alimentazione USB
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Installazione Plug-and-Play

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in
	ID chipset	JMicron - JMS330 JMicron - JMB565
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	USB 3.0
	Numero alloggiamenti da 2,5"	1
	Numero di unità	1
	Tipo bus	USB 3.0
	Tipo unità	SATA & IDE
Prestazioni	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 7200 RPM fino a 2 TB
	Funzionalità hot swap	No
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Moltiplicatore di porte	No
	RAID	No
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
Connettore/i	Connettori host	1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa 1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione/attività unità
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	0% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
	Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
	Colore	Nero

	Larghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
	Lunghezza prodotto	4.9 in [12.5 cm]
	Peso prodotto	4.6 oz [130 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	5.2 in [13.1 cm]
	Package Width	6.3 in [16.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.3 oz [236 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Box esterno disco rigido SATA/IDE 2,5" USB 3.0
		1 - Cavo USB 3.0 Type-A a Micro-B
		4 - Viti di installazione
		1 - Cacciavite
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.