

USB till SATA IDE dockningsstation för 2,5" eller 3,5" HDD

Product ID: UNIDOCK2U



UNIDOCK2U HDD-dockningsstation ger full, omedelbar åtkomst till en 2,5" och/eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddisk utan att behöva montera enheten i en dator eller installera den i ett externt kabinett. Hårddiskar med stor kapacitet (testat med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-hårddiskar) kan användas för att betydligt öka dina datorers lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet.

Anslut värddatorn via en enda USB 2.0-anslutning. Både IDE- och SATA-hårddisken kan (SATA, SATA II, SATA III) anslutas till HDD-dockan på samma gång - en smidig lösning för att överföra data från en IDE-till en SATA-hårddisk eller tvärtom, eller helt enkelt för att ha snabb och enkel åtkomst till båda hårddiskarnas innehåll.

Hårddisk-dockningsstationen är en idealisk lösning för alla datorapplikationer, med stöd för plug-and-play-installationer av hårddiskar med de flesta operativsystemen för att garantera enkel hårddiskväxling och bekväm åtkomst till värdefull data.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Överför filer direkt mellan en SATA- och IDE-hårddisk, utan att behöva föra över till värddatorn först eller använda flera enheter
- Snabb åtkomst till 2,5/3,5"-enheter att hämta data från
- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Tekniker som testat eller utvärderat flera hårddiskar

Features

- SATA-enhetskontakt med inmatning upptill
- Frontpanel IDE data och strömkontakter
- Patenterad mekanism för enhetsutmatning
- Kombinerad strömbrytare och status-LED
- USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stöder 2,5" eller 3,5"-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	2
	Chipset-ID	JMicron - JM20337
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetstyp	SATA & IDE
	Fläkt(ar)	Nej
	Gränssnitt	USB 2.0
Prestanda	Inläkningshastighet	15,000 Cycles
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP-stöd	Nej
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hane 1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Hane 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag 1 - SATA-ström (15-stifts) Honuttag
	Värdkontakter	1 - USB B (4-stifts) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström och enhetsaktivitet
Ström	Inspänning	110V-240V AC
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utspänning	12 DC
	Utström	3A
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	8~90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast

	Produktbredd	3.7 in [93 mm]
	Produkt höjd	2.6 in [65 mm]
	Produktlängd	5.7 in [145 mm]
	Produktvikt	14.6 oz [413 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Universell SATA IDE USB 2.0 hårddisk-dockningsstation 1 - 40 stifts + LP4 till 44 stifts IDE-kabel 1 - IDE 40 till 40-stifts kabel 1 - LP4 Strömkabel 1 - USB 2.0-kabel 3 - Strömkabel 1 - Universell strömadapter 1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.