

## Universell dockningsstation för hårddiskar – USB 3.0 med UASP

Product ID: UNIDOCKU33



UNIDOCKU33 USB 3.0 Universell HDD/SSD dockningsstation gör att du genast kan ansluta till dina 2.5" eller 3.5" IDE och SATA-hårddiskar via två toppmatande hårddiskplatser, vilket gör att du slipper besväret med att installera enheterna i en dator eller i ett externt kabinett eller fack.

Dockningsstationen för hårddiskar är förstärkt med UASP (USB Attached SCSI Protocol), vilket gör att du får ut det mesta av de snabbaste teknikerna som till exempel SATA III (6 Gbps), SSD-enheter och hybridenheter med upp till 70 % snabbare prestanda än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Toppmatningsdesignen gör att SATA- och IDE-hårddiskarna står upprätt i dockningsstationen vilket ger ett rent och snyggt skrivbord och en bekväm och ordningsam installation. För SATA-hårddiskar kan HDD-enheten placeras och anslutas direkt genom det avsedda dockningsfacket medan IDE-hårddiskfacket är praktiskt placerat nära bakpanelens 40-stifts data- och LP4-strömkontakter vilket gör det enkelt att ansluta dockningsstationen med hjälp av de medföljande IDE-data- och strömkablarna.

En enda USB 3.0-anslutning till din värddator gör det möjligt att ansluta till både IDE-hårddisken och SATA-hårddisken samtidigt – en smidig lösning för överföring av data från en IDE-enhet till en SATA-enhet eller tvärtom. Dockningsstationen kan också användas för att markant öka ditt datorsystems lagrings- och säkerhetskopieringskapacitet med stöd för högkapacitetshårddiskar (testad med upp till 6 TB 3,5" och 2 TB 2,5" hårddiskar)



UNIDOCKU33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Överför filer direkt mellan en SATA-hårddisk och en IDE-hårddisk, utan att behöva överföra till värddatorn först eller använda flera olika enheter
- Anslut till 2,5/3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar för snabb datahämtning
- Återställ data från hårddiskar på trasiga datorer
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Testa eller mät prestandan hos flera hårddiskar

### Features

- Maximal mångsidighet med stöd för SATA & IDE samt 2,5 och 3,5 tums HDD- & SSD-enheter
- Optimal prestanda med stöd för SATA III & UASP
- Problemfri drift med upprättstående kortplatsladdande hårddiskfack för SATA och IDE
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
- Stöder 2,5" eller 3,5"-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Patenterad utmatningsmekanism för SATA-hårddiskar
- Kombinerad strömbrytare och status-LED för varje hårddisk

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Antal enheter	2
	Chipset-ID	JMicron - JMS561U JMicron - JMD330
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetsstyp	SATA & IDE
	Fläkt(ar)	Nej
	Gränssnitt	USB 3.0
<b>Prestanda</b>	Inläkningshastighet	15,000 Cycles (SATA)
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 6 TB 7200 rpm 3,5"-hårddiskar och 2 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
	Medeltid mellan fel (MTBF)	30000 hours
	RAID	Nej
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-stöd	Ja
<b>Kontakt(er)</b>	Enhetskontakter	1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hane 1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hane 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
	Värdkontakter	1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	2 - Ström och enhetsaktivitet
<b>Ström</b>	Inspänning	110V-240V AC
	Inström	1.3 A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	36
	Utspanning	12 DC
	Utström	3 A

<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	8% ~ 90% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	5.1 in [130 mm]
	Produkt höjd	2.8 in [70 mm]
	Produktlängd	5.8 in [147 mm]
	Produktvikt	19.5 oz [552 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.1 kg]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Universell hårddiskdockningsstation</li> <li>1 - USB 3.0-kabel</li> <li>1 - IDE 40 till 40-stifts kabel</li> <li>1 - LP4 Strömkabel</li> <li>1 - 40 stifts + LP4 till 44 stifts IDE-kabel</li> <li>1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)</li> <li>1 - Instruktionsbok</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.