

## Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45

Product ID: USB2106S



Este Adaptador de Red USB Compacto de USB 2.0 a Ethernet 10/100 Mbps ofrece una práctica conectividad Ethernet – simplemente conecte el adaptador de red a un puerto USB 2.0 disponible en su ordenador portátil, y luego conecte el adaptador a la red Ethernet.

Este adaptador USB 2.0 Ethernet, el cual soporta tanto operación full como half duplex en conexiones Ethernet a 10Mbps o 100Mbps, proporciona una velocidad de transferencia de hasta 200Mbps, brindando una solución totalmente integrada, eficaz, económica y confiable para los usuarios de ordenadores portátiles que necesiten conectividad Ethernet.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permite reemplazar un puerto Ethernet dañado de un ordenador portátil/netbook o factor de forma pequeño
- Añade funciones de red a un sistema antiguo desprovisto de puerto Ethernet

### Features

- Un único puerto Ethernet a 10/100 Mbps compatible con RJ45
- Indicadores LED de Enlace/Actividad de 10/100 Mbps
- Totalmente compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Soporta la modalidad Full y Half Duplex
- Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad y con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Alimentado directamente desde un puerto USB

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	ID del Conjunto de Chips	ASIX - MCS7830
	Interfaz	RJ45 (Ethernet 10/100)
	Tipo de Bus	USB 2.0
<b>Rendimiento</b>	Redes Compatibles	10/100 Mbps
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100 Mbps (Half Duplex) / 200 Mbps (Full Duplex)
<b>Conector(es)</b>	Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Hembra 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	<b>Software</b>	Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.5 a 10.14 Linux 2.6.x a 4.11.x <i>solo versiones LTS</i> Chrome OS™
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Velocidad y Enlace
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 5% ~ 95%
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.9 in [22.5 mm]
	Ancho del Producto	1 in [26 mm]
	Color	Negro
	Form Factor	Dongle (conector de llave)
	Longitud del Producto	2.7 in [67.5 mm]
	Peso del Producto	0.7 oz [21 g]
<b>Información de la Caja</b>	Tipo de Gabinete	Plástico
	Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [89 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB Ethernet 1 - CD del Controlador 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.