

Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet 10/100 - Compact

Product ID: USB2106S



Cet adaptateur réseau Ethernet compact USB 2.0 vers 10/100 Mbps fournit une connectivité Ethernet aisée : il suffit de connecter l'adaptateur réseau à un port USB 2.0 disponible de votre ordinateur portable, puis de connecter l'adaptateur au réseau Ethernet.

Permettant un fonctionnement en mode semi-duplex/duplex complet, à la fois sur les connexions Ethernet 10Mbps ou 100Mbps, cet adaptateur Ethernet USB 2.0 prend en charge des vitesses de transfert de données d'au plus 200 Mbps, fournissant une solution entièrement intégrée, économique et fiable, aux utilisateurs d'ordinateurs portables qui requièrent une connectivité Ethernet.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permet de remplacer un port Ethernet défaillant dans un ordinateur de facteur de forme réduit ou un ordinateur portable.
- Permet d'ajouter des capacités de fonctionnement en réseau à un ancien système non doté de port Ethernet.

Features

- Un seul port Ethernet RJ45 compatible 10/100 Mbps.
- Indicateurs DEL de liaison et d'activité du réseau et 10/100 Mbps.
- Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3x.
- Prise en charge duplex complet et semi-duplex.
- Interface hôte conforme à USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps.
- Alimentation directe par le port USB.

Matériel	Warranty	2 Years
	ID du chipset	ASIX - MCS7830
	Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Nombre de ports	1
	Type de bus	USB 2.0
Performance	Prise en charge duplex complet	Oui
	Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
	Vitesse max. de transfert de données	100 Mbit/s (semi-duplex) / 200 Mbit/s (Duplex intégral)
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - RJ-45 Femelle 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.5 à 10.14 Linux 2.6.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i> Chrome OS™
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Vitesse et liaison
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.9 in [2.3 cm]
	Largeur du produit	1 in [26 mm]
	Longueur du produit	2.7 in [67.5 mm]
	Poids du produit	0.7 oz [21 g]
	Type	Dongle
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Poids brut	3.1 oz [89 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB Ethernet

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.