

Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Product ID: USB2AAEXT15M



Le câble d'extension USB 2.0 actif USB2AAEXT15M de 15 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension active jusqu'à 15 mètres d'appareils USB 2.0.

Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 2.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard.

Jusqu'à 4 de ces câbles peuvent être installés en série pour prolonger la connexion USB jusqu'à 60 mètres au total. Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel (fourni avec le câble).

Le câble répéteur USB2AAEXT15M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres
- Installez jusqu'à 4 câbles en série pour des extensions USB encore plus longues

Features

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur USB A femelle
- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
- Installation plug-and-play, aucun pilote requis
- Alimenté par bus USB
- Alimentation externe universelle également comprise
- Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB

	Warranty	2 Years
Matériel	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
	Connecteur B	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Installez jusqu'à 4 dispositifs USB2AAEXT15M en cascade pour une extension accrue
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	5
	Courant de sortie	1A
	Courant d'entrée	0.35 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	H
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.4 in [0.9 cm]
	Largeur du produit	0.6 in [16.5 mm]
	Longueur de câble	49.2 ft [15 m]
	Longueur du produit	49.2 ft [15 m]
	Poids du produit	21 oz [596 g]
Informations d'emballage	Package Height	2.4 in [60 mm]
	Package Length	8.4 in [21.4 cm]
	Package Width	8.9 in [22.5 cm]
	Poids brut	30.6 oz [866 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 15 m - M/F 1 - Adaptateur d'alimentation universel 1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Product appearance and specifications are subject to change without notice.