

Adaptador USB 3.0 a 2 DisplayPort - Cable Conversor - 4K 60 Hz

Product ID: USB32DP24K60



Este adaptador USB a DisplayPort dual le permite agregar dos monitores DisplayPort 4K 60Hz a su computador Windows® o Mac.

Cree una estación de trabajo 4K 60Hz dual

El adaptador le permite usar un único puerto USB 3.0 en su computador portátil para salida dual con resolución 4K a 60Hz a dos pantallas independientes. Simplemente, enchufe el adaptador a un puerto USB 3.0 (5Gbps) de su sistema Windows o Mac y conecte sus monitores DisplayPort al adaptador.

El adaptador le permite disfrutar de la calidad de imagen de video Ultra HD en múltiples pantallas, incluso si su sistema no tiene compatibilidad nativa con la salida de video 4K.

Aproveche al máximo el espacio de su pantalla

Con dos pantallas UHD 4K, puede trabajar de forma más eficiente y realizar muchas más tareas en la misma cantidad de tiempo. Cada pantalla ofrece rendimiento 4K, lo cual significa que puede obtener cuatro veces el espacio en pantalla, en comparación con la resolución de 1080p.

Con múltiples pantallas, puede transmitir diferente contenido en cada pantalla con resoluciones de hasta 4096 x 2160p (60Hz). El adaptador DisplayPort dual es ideal para aplicaciones de negocio, como hojas de cálculo, procesadores de texto y navegadores web. Puede realizar múltiples tareas y previsualizar diferentes puntos de datos en cada pantalla. Por ejemplo, puede calcular datos en una pantalla, escribir un informe en la segunda pantalla y navegar por internet en la pantalla de su computador portátil.

El modelo USB32DP24K60 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte dos pantallas 4K a su sistema informático
- Visualice extensas hojas de cálculo o varios documentos en múltiples pantallas
- Aumento de la productividad al ejecutar varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y editar un documento en otra pantalla

Features

- Aumente su productividad mediante la conexión de dos pantallas independientes a través de un solo puerto USB 3.0
- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4096 x 2160p (60Hz)
- Funciona con Mac OS y Windows
- Certificado DisplayLink™ 4K Plug-and-Display: instalación y actualizaciones automáticas del software controlador
- Rendimiento mediante alimentación por USB, no se requiere alimentación externa adicional

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Entrada A/V	USB 3.0
	ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-6950
	Memoria	2GB
	Salida A/V	DisplayPort
	Soporte de Audio	Sí
	USB 3.0 Pass Through	No
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales
	Especificaciones Generales	Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink. Si va a conectar este dispositivo a una computadora junto con otros adaptadores de vídeo USB o docking stations, por favor evite utilizar dispositivos con chipsets de la familia Trigger o Fresco.
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
	Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 4096x2160 , 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
	Conector B	2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04 Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos	Nota	Solo es compatible un adaptador de vídeo USB por ordenador Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
	Requerimientos del Sistema y Cables	Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.2 in [3 cm]
	Ancho del Producto	5.6 in [14.2 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	11.8 in [300 mm]
	Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]
	Peso del Producto	5.5 oz [155 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	5.3 in [13.4 cm]
	Ancho de la Caja	1.8 in [45 mm]
	Longitud de la Caja	6.1 in [15.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de vídeo USB
		1 - Guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.