

USB 3.0 naar VGA video adapter met automatische on-board driver installatie - 1920 x1200

Product ID: USB32VGAV



Deze USB 3.0 naar VGA videoadapter werkt als een externe videokaart, waardoor via de USB-poort van uw computer video kan worden weergegeven op een VGA-scherm met een resolutie van 1920 x 1200. De adapter beschikt ook over automatische stuurprogramma-installatie, d.w.z. de adapter werkt meteen wanneer u deze aansluit, zelfs zonder een softwareschijf of internetverbinding.

Bespaar tijd en problemen met automatische stuurprogramma-installatie

Voor ultieme probleemloze installatie heeft deze USB video adapter geïntegreerde stuurprogramma's, die u direct kunt installeren zodra u de adapter op uw Ultrabook™ of laptop aansluit. Dit betekent maximale mobiliteit omdat u nooit een installatieschijf of internetverbinding nodig hebt om het apparaat te installeren.

Verhoog uw productiviteit door aansluiting van een extra scherm

Het toevoegen van een tweede of derde scherm aan uw computer kan uw productiviteit enorm verhogen omdat u dan tegelijkertijd over meer applicaties beschikt. Deze videoadapter is bedoeld ter ondersteuning van al uw zakelijke applicaties inclusief webbrowsing, e-mails, spreadsheets en presentaties. U kunt uw systeemvideokaart ook beschikbaar houden voor meer veeleisende applicaties zoals gaming of CAD-ontwerp, terwijl u het USB-scherm als referentiemateriaal gebruikt.

USB 3.0 prestatie voor zakelijke applicaties

Met behulp van de USB 3.0 interface voor hoge bandbreedte kunt u met deze adapter gemakkelijker door documenten scrollen. Bovendien worden de vernieuwingsnelheid en de algehele prestatie via USB 2.0 verhoogd. De adapter is geoptimaliseerd voor gebruik met USB 3.0, maar voor extra compatibiliteit is deze adapter ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 computersystemen, en ondersteunt een resolutie van 800 x 600 bij 60 Hz.

De USB32VGAV wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installeer een externe videokaart op een apparaat zonder een cd-rom of internetverbinding
- Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende schermen uit te voeren; controleer op e-mails op het ene scherm, terwijl u een document op het andere bewerkt
- Voeg een tweede VGA-scherm toe aan uw desktop zonder uw computer te moeten openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Features

- Probleemloze installatie onderweg, met stuurprogramma's die automatisch worden geïnstalleerd zonder dat een internetverbinding of softwareschijf nodig is
- Hogere productiviteit door aansluiting van een extra scherm via een USB-poort
- Buitengewone externe prestatie met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
- USB-voeding, geen externe voedingsadapter vereist
- Veelzijdige aansluitopties door ondersteuning van zowel USB 3.0 als 2.0 computers

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-ingang	USB 3.0
	AV-uitgang	VGA
	Chipsetcode	Fresco - FL2000DX
	Geheugen	8MB
	Industriestandaarden	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
	USB pass-through	Nee
Prestaties	Aanbevolen systeemvereisten	Core 2,4 GHz of hogere processor (i5 aanbevolen) 4 GB RAM
	Algemene specificaties	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Fresco family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een DisplayLink of Trigger family chipset.
	Maximale analoge resoluties	USB 3.0: 1920x1200 USB 2.0: 800x600
	Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Software	Besturingssystemen	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze USB videoadapter gebruikt een Fresco Logic® family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Trigger Sluit maximaal 6 USB videoadapters aan op één computer. Ondersteuning van meerdere adapters verschilt afhankelijk van uw systeembronnen This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

	Systeem- en kabelvereisten	System Processor: Quad Core 2.4GHz (i5 recommended) System Memory: 4GB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Vochtigheid	40%~50% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1 in [25 mm]
	Gewicht product	0.3 oz [9.3 g]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Kabellengte	5.5 in [139.7 mm]
	Lengte product	7.7 in [19.5 cm]
Verpakkingsinformatie	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [92 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar VGA Adapter
		1 - Installatie-instructies

Product appearance and specifications are subject to change without notice.