

USB 3.0 till VGA-adapter- inbyggd installation av drivrutiner - 1920x1200

Product ID: USB32VGAV



Denna USB 3.0 till VGA-videoadapter fungerar som ett externt videokort och låter USB-porten på datorn sända video till en VGA-skärm med upplösning på 1920 x 1200. Adaptern har dessutom inbyggd installation av drivrutiner vilket innebär att adaptern kommer att fungera när du ansluter den även utan programskiva eller Internet-anslutning.

Spara tid och bekymmer med inbyggd installation av drivrutiner

För en absolut problemfri installation har USB videoadaptern inbyggda drivrutiner som installeras automatiskt så snart du ansluter adaptern till din Ultrabook™ eller bärbara dator. Det betyder att du kan maximera bärbarheten genom att aldrig behöva en installationsskiva eller Internet-anslutning för att installera enheten.

Öka produktiviteten genom att ansluta en extra skärm

Att lägga till en andra eller tredje skärm till datorn kan öka produktiviteten enormt eftersom du kan ha tillgång till flera program samtidigt. Videoadaptern är avsedd att ha stöd för alla dina professionella program inklusive webbsurfning, e-post, kalkylblad och presentationer. Du kan även ha videokortet tillgängligt för mer krävande program som till exempel spel eller CAD-design, och samtidigt använda USB-skärmen för referensmaterial.

USB 3.0-prestanda för professionella program

Adaptern använder USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd och ger mjukare skrollning genom dokument, högre uppdateringsfrekvenser och en allmän förbättrad prestanda jämfört med USB 2.0. Adaptern är optimerad för användning med USB 3.0 men för extra kompatibilitet är den dessutom bakåtkompatibel med USB 2.0-system med stöd för upplösning på 800x600 vid 60 Hz.

USB32VGAV täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installera ett externt videokort till en enhet som inte har en CD-ROM eller Internet-anslutning
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan
- Lägg till en sekundär VGA-skärm till skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

Features

- Problemfri installation när du är i farten, med drivrutiner som installeras automatiskt utan Internet-anslutning eller programskiva
- Öka produktiviteten genom att ansluta en extra skärm via en USB-port
- Utmärkt extern prestanda med stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200
- USB-driven användning utan behov av extern strömadapter
- Mångsidiga anslutningsalternativ med stöd för både USB 3.0- och 2.0-datorer

Hårdvara	Warranty	2 Years
	AV-ingång	USB 3.0
	AV-utgång	VGA
	Chipset-ID	Fresco - FL2000DX
	Industristandarder	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
	Minne	8MB
	USB-passthrough	Nej
Prestanda	Rekommenderade systemkrav	Quad Core 2,4 GHz eller högre processor (i5 rekommenderas) 4 GB RAM
	Allmänna specifikationer	Denna USB-videoadapter använder ett Fresco-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett DisplayLink- eller Trigger-chipset.
	Maximal analog upplösning	USB 3.0: 1920x1200 USB 2.0: 800x600
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Mjukvara	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
	OS-kompatibilitet	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Denna USB-videoadapter använder ett Fresco Logic®-chips. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Trigger Anslut upp till sex USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

	System- och kabelkrav	Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas) Systemminne: 4 GB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Luftfuktighet	40 %~50 % RH
Utseende	Kabellängd	5.5 in [139.7 mm]
	Produktbredd	1 in [25 mm]
	Produkt höjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktlängd	7.7 in [19.5 cm]
	Produktvikt	0.3 oz [9.3 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	3.2 oz [92 g]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Adapter för anslutning mellan USB 3.0 och VGA 1 - Snabbinstallationsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.