

## Cable USB 3.0 - A a A - Macho a Macho - de 3m

Product ID: USB3SAA3MBK



Este cable USB 3.1 Gen 1 (5Gbps), también conocido como cable USB 3.0, le permite conectar sus dispositivos USB-A como requiera en su espacio de trabajo. Con una longitud de conexión de hasta 3 metros, le permite organizar su ordenador y concentrador USB, o otros dispositivos USB-A, a fin de ajustarse a sus requisitos de configuración.

Además, este cable de alta calidad se ha fabricado conforme a la categoría STP ("Shielded Twisted Pair", pares de cables trenzados con blindaje), lo cual protege contra interferencias electromagnéticas y garantiza una comunicación fiable de los datos.

El cable USB3SAA3MBK está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conecte sus dispositivos USB 3.0 USB-A, como un concentrador USB, a un ordenador de sobremesa o servidor

### Features

- Sitúe sus dispositivos USB 3.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Fiabilidad garantizada

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
<b>Rendimiento</b>	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
	Conector B	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [15 mm]
	Calibre del Conductor	24/28 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
	Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
	Peso del Producto	4 oz [112 g]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.7 in [18 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [122 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 A a A de 3m - M/M - Negro

Product appearance and specifications are subject to change without notice.