

# Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

Product ID: USB3SDOCKDD



Cette station d'accueil PC USB 3.0 à double affichage transforme votre ordinateur portable en un poste de travail à double affichage grâce à des options de configuration flexibles.

## Flexibilité de l'affichage

La station d'accueil PC double DVI ajoute la prise en charge d'un double affichage à votre poste de travail, avec une résolution allant jusqu'à 2048 x 1152. Avec plus d'espace à l'écran, vous pouvez accéder simultanément à plusieurs applications, consulter des documents de référence sur un écran pendant que vous rédigez sur l'autre. Pour garantir la prise en charge d'une grande variété d'écrans par la station d'accueil USB 3.0, deux adaptateurs vidéo (DVI vers VGA et DVI vers HDMI) sont inclus.



## Connexions puissantes et charge rapide des appareils

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail qui prend en charge tous vos périphériques. Cette station d'accueil PC dispose de cinq ports USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Les deux ports USB latéraux sont des ports de charge rapide USB (spécification de charge de pile USB 1.2). Ces ports faciles d'accès chargent vos appareils mobiles plus rapidement que les ports USB standard, avec ou sans votre ordinateur portable connecté à la station d'accueil. La station d'accueil dispose également d'un port GbE, d'une prise casque et de ports audio 3,5 mm et microphone distincts, vous offrant ainsi toutes les connexions dont vous avez besoin.



## Gagnez de la place sur votre bureau

Vous pouvez libérer un espace précieux sur votre bureau en plaçant la station d'accueil à la verticale grâce à son socle intégré (en option).

Le modèle USB3SDOCKDD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Utilisez deux écrans pour travailler sur plusieurs documents simultanément avec les applications Office
- Consultez plusieurs écrans d'un coup d'œil si vous travaillez dans une société financière ou de placement
- Créez un poste de travail rapide à connecter et qui prend en charge vos écrans HDMI, VGA et DVI existants

### Features

- Dotez votre ordinateur portable équipé de Windows USB 3.0 de la prise en charge de la configuration de plusieurs écrans à l'aide des adaptateurs vidéo inclus
- Connectez et chargez vos périphériques USB grâce à cinq ports USB 3.0, dont deux ports USB de charge rapide
- Gagnez de l'espace sur votre bureau en plaçant la station d'accueil à la verticale grâce à son socle intégré
- Ajoutez une connectivité réseau filaire et des périphériques audio avec le port RJ-45 Gigabit Ethernet, le port casque et les ports audio 3,5 mm et microphone distincts

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 USB 3.0 - Ports de hub rétrocompatibles USB 2.0/1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Non
	Type de bus	USB 3.0
<b>Performance</b>	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)
	Résolutions numériques max.	2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI) Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
<b>Connecteur(s)</b>	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
	Types de connecteur	1 - DVI-D (25 broches) Femelle 1 - DVI-I (29 broches) Femelle 2 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - RJ-45 Femelle 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	L'interface de port USB 3.0 et le câble USB 3.0 connectent la station d'accueil de l'ordinateur portable à un ordinateur hôte (câble d'hôte USB 3.0 inclus)

	Remarque	Adaptateurs HDMI et VGA inclus L'adaptateur VGA est utilisable uniquement sur le port DVI-I (29 broches) Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques)
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	20
	Courant de sortie	4 A
	Courant d'entrée	0.8 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 5~85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	7 in [17.8 cm]
	Largeur du produit	0.9 in [23 mm]
	Longueur de câble	39.4 in [1000 mm]
	Longueur du produit	3.3 in [83 mm]
	Poids du produit	10.1 oz [285 g]
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	3.7 in [95 mm]
	Package Length	7.3 in [18.6 cm]
	Package Width	10 in [25.5 cm]
	Poids brut	2.2 lb [1 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable 1 - Câble USB 3.0 de 1 m 4 - Pieds en caoutchouc

- 1 - Socle
- 2 - Vis de socle
- 1 - Tournevis
- 1 - Adaptateur DVI vers VGA
- 1 - Adaptateur DVI vers HDMI
- 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
- 1 - CD de pilote
- 1 - Manuel d'instruction

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.