

# Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA

Product ID: USB3SDOCKDD



Questa Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 a due monitor trasforma il computer laptop in una workstation a due monitor con opzioni di configurazione flessibili.

## Scelta flessibile del display

Questa docking station con due porte DVI aggiunge il supporto per due monitor alla workstation, permettendo di utilizzare risoluzioni fino a 2048x1152. Con una maggiore quantità di spazio sullo schermo, è possibile accedere a più applicazioni contemporaneamente e consultare il materiale di riferimento su un display mentre si scrive sull'altro. Per consentire alla docking station USB 3.0 di supportare una vasta gamma di display, sono inclusi due adattatori per display (da DVI a VGA e da DVI ad HDMI).



## Conessioni potenti per la ricarica rapida dei dispositivi

Trasforma il computer laptop in una workstation che supporta tutte le periferiche. Questa Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 include cinque porte USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le due porte USB anteriori sono a ricarica rapida (specifica di ricarica delle batterie USB 1.2). Queste porte comodamente accessibili ricaricano i dispositivi mobili più velocemente delle porte USB standard, anche quando il computer laptop non è inserito nella docking station. La docking station include anche una porta GbE, un jack per cuffie e porte per audio e microfono separate da 3,5 mm, per offrire tutte le connessioni necessarie.



## Risparmio di spazio sulla scrivania

Il supporto opzionale in dotazione consente di posizionare la docking station in verticale per risparmiare spazio prezioso sulla scrivania.

Il prodotto USB3SDOCKDD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di utilizzare due display per lavorare su più documenti contemporaneamente nelle applicazioni d'ufficio
- Consente di guardare più monitor contemporaneamente, nelle aziende di servizi finanziari o di investimento
- Permette di realizzare una workstation a connessione rapida, che supporta i monitor HDMI, VGA e DVI esistenti

### Features

- Docking station per computer laptop Windows dotati di tecnologia USB 3.0 con supporto per varie configurazioni a due monitor tramite gli adattatori video in dotazione
- Permette di collegare e ricaricare i dispositivi USB con 5 porte USB 3.0, incluse due porte USB a ricarica rapida
- Con il supporto in dotazione, è possibile posizionare la docking station in verticale per risparmiare spazio sulla scrivania
- Con la porta Gigabit Ethernet RJ-45 e il jack per cuffie, oltre alle porte da 3,5 mm separate per audio e microfono, permette di aggiungere connettività di rete cablata e dispositivi audio

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Display supportati	2
	ID chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Le porte dell'hub supportano la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
	Supporto di 4K	No
	Tipo bus	USB 3.0
<b>Prestazioni</b>	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA)
	Risoluzioni digitali massime	2048x1152 (DVI/HDMI dual-link)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - DVI-D (25 pin) Femmina 1 - DVI-I (29 pin) Femmina 2 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Adattatori HDMI e VGA inclusi L'adattatore VGA può essere utilizzato solo con la porta DVI-I (29 pin) Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitali e analogici)

	Requisiti di sistema e cavi	L'interfaccia delle porte USB 3.0 e il cavo USB 3.0 consentono il collegamento della docking station per laptop a un computer host (cavo host USB 3.0 incluso)
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Alimentazione
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	20
	Corrente di uscita	4 A
	Corrente ingresso	0.8 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	5~85% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	7 in [178 mm]
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	0.9 in [23 mm]
	Lunghezza cavo	39.4 in [1000 mm]
	Lunghezza prodotto	3.3 in [83 mm]
	Peso prodotto	10.1 oz [285 g]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	2.2 lb [1 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Docking station per laptop USB 3.0  1 - Cavo USB 3.0 da 1 m 4 - Piedini in gomma 1 - Supporto 2 - Viti supporto 1 - Cacciavite 1 - Adattatore da DVI a VGA 1 - Adattatore DVI a HDMI

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.