

Docking station Universale USB3.0 per laptop DVI HDMI - Dual-Monitor con Ethernet audio

Product ID: USB3SDOCKHD



Questa docking station USB 3.0 combina un hub USB 2.0/USB 3.0 con 6 porte, connettori audio per cuffie e microfono, oltre a una porta Gigabit Ethernet RJ45, in una singola docking station.

Adattabilità dei display

Permettendo di combinare in modo flessibile due monitor out-of-the-box, questa docking station universale per computer laptop include un'uscita per monitor esterno HDMI e DVI con risoluzioni fino a 1920x1200p, oltre a un adattatore da DVI a VGA in dotazione per garantire maggiore flessibilità.

Hub USB integrato

L'hub USB integrato include 2 porte USB 3.0 e 4 porte USB 2.0 per collegare periferiche aggiuntive, quali dischi rigidi esterni o un mouse cablato, come se fossero collegate direttamente al computer laptop.

Design versatile

Grazie al design verticale, la docking station occupa lo spazio di uno smartphone sulla scrivania, offrendo la soluzione ideale per gli ambienti di hoteling o di hot desk.

Connettività Ethernet diretta

La porta Ethernet RJ45 integrata supporta velocità di 10/100/1000 Mbps, per consentire la connessione istantanea a una rete cablata affidabile.

Le docking station per computer laptop StarTech.com garantiscono un'implementazione più rapida ed economica, utilizzando un singolo cavo. Questa docking station USB 3.0 è coperta da una vantaggiosa garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Aree di lavoro condivise
- Hot desk/postazioni remote
- Converte il computer laptop in una workstation desktop

Features

- Permette di collegare due monitor (HDMI e DVI) a un computer laptop Mac o Windows
- Immagini nitidissime con risoluzione 1920 x 1200p su due display
- Permette di collegare ulteriori dispositivi con 6 porte USB: 2 USB 3.0 e 4 USB 2.0
- Il design verticale mobile permette di installare la workstation ovunque e risparmiare spazio
- La porta Ethernet RJ45 compatibile integrata da 10/100/1000 Mbps garantisce la connettività di rete

Hardware	Warranty	3 Years
	Display supportati	2
	ID chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
	Supporto di 4K	No
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200 Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - DVI-I (29 pin) Femmina 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Note/requisiti speciali	Nota	Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitale e analogico)
	Requisiti di sistema e cavi	CPU: i3 Dual core 2,8 GHz o superiore RAM: 2GB o superiore Porta USB 3.0 disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione (blu) 1 - Connessione hub USB (Blu)
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso
		Adattatore CA incluso

	Consumo energetico	20
	Corrente di uscita	4A
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	C
Ambientale	Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.8 in [70 mm]
	Lunghezza prodotto	4.9 in [12.5 cm]
	Peso prodotto	13.1 oz [370 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	4.3 in [10.9 cm]
	Package Length	10.7 in [27.3 cm]
	Package Width	7.5 in [19 cm]
	Peso spedizione (confezione)	33.4 oz [947 g]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station USB 3.0
		1 - Cavo USB 3.0 da 1 m
		1 - Adattatore da DVI a VGA
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.