

Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI - DVI - 6x Puertos USB

Product ID: USB3SDOCKHD



Este replicador de puertos USB 3.0 combina un concentrador USB 2.0/USB 3.0 de 6 puertos, conectores de audio para audífonos y micrófono, así como un puerto Ethernet Gigabit RJ45, todo en un solo replicador.

Adaptabilidad de pantalla

Dado que ofrece al instante flexibles combinaciones de video doble, este versátil replicador de puertos universal incluye salidas para monitor externo HDMI y DVI, que ofrecen resoluciones de hasta 1920x1200p, así como un adaptador DVI a VGA, para más flexibilidad.

Concentrador USB integrado

Este concentrador integrado USB incluye 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 para la conexión de dispositivos periféricos adicionales, como unidades de disco duro externo o un ratón con cable, como si estuvieran conectados directamente a su computador portátil.

Versátil diseño

Su diseño vertical que ocupa poco espacio, igual que un smartphone, resulta perfecto para entornos de oficina compartida o de uso temporal.

Conectividad Ethernet directa

El puerto integrado Ethernet RJ45 es compatible con velocidades de 10/100/1000 Mbps, lo cual significa conexiones al instante con una red segura por cable.

Los replicadores de puertos de StarTech.com le permiten ahorrar dinero, ya que se implementan más rápido y se utiliza un solo cable. Este producto está avalado por la competitiva garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Espacios de trabajo compartidos
- Escritorios remotos y de uso compartido
- Convierta su ordenador portátil en una estación de trabajo de escritorio

Features

- Conecte dos monitores (HDMI y DVI) a su laptop basado en Windows o Mac
- Disfrute de la más nítida resolución a 1920 x 1200p en dos pantallas
- Conecte más dispositivos, gracias a los 6x puertos USB 3.0 - 2x USB 3.0 y 4x USB 2.0
- Configure su estación de trabajo donde quiera que vaya y ahorre espacio, gracias al diseño móvil en posición vertical
- Conecte con redes, gracias al puerto Ethernet RJ45 compatible con 10/100/1000 Mbps

Hardware	Warranty	3 Years	
	Compatibilidad con 4K	No	
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab	
	ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E	
	Pantallas compatibles	2	
	Puerto(s) de carga rápida	No	
	Tipo de Bus	USB 3.0	
Rendimiento	MDIX Automático	Sí	
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps	
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1200 También compatible con resoluciones más bajas.	
	Soporte Full Duplex	Sí	
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DVI-I (29 pines) 1 - HDMI (19 pines) 1 - RJ-45 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0	
	Software	Compatibilidad OS	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
	Observaciones / Requisitos	Nota	El conector DVI es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y análoga)
		Requerimientos del Sistema y Cables	CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior RAM: 2GB o superior Puerto USB 3.0 disponible
	Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
			1 - Enlace Concentrador USB (Azul)

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	4A
	Consumo de Energía	20
	Corriente de Entrada	0.8A
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	C
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	7.7 in [19.5 cm]
	Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	4.9 in [12.5 cm]
	Peso del Producto	13.1 oz [370 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	4.3 in [10.9 cm]
	Ancho de la Caja	7.5 in [19 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	10.7 in [27.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	33.4 oz [947 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Replicador de puertos USB 3.0 1 - Cable USB 3.0 de 1m 1 - Adaptador DVI a VGA 1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.