

Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DVI/VGA

Product ID: USB3SDOCKHDV



Ese replicador de puertos USB 3.0 combina puertos USB 3.0, conectores de audio para audífonos y micrófono, así como un puerto Ethernet Gigabit RJ45, todo en un solo replicador, para lograr la máxima productividad.

Adaptabilidad de pantalla

Dado que ofrece al instante flexibles combinaciones de video doble, este versátil replicador de puertos universal incluye salidas para monitor externo HDMI, DVI y VGA. Cada salida de video es compatible con resoluciones HD (alta definición) (2048x1152 máximo) y reproducción de video HD, lo cual representa una solución ideal para ampliar la capacidad de video de su computador portátil.

Combinaciones de pantalla disponibles:

- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

Concentrador USB integrado

Este concentrador integrado USB incluye tres puertos USB 3.0 para la conexión de dispositivos periféricos adicionales, como unidades de disco duro externo o un ratón con cable, como si estuvieran conectados directamente a su computador portátil.

Conectividad Ethernet directa

El puerto integrado Ethernet RJ45 es compatible con velocidades de 10/100/1000 Mbps, lo cual significa conexiones al instante con una red por cable.

Los replicadores de puertos para computador portátil de StarTech.com le permiten ahorrar dinero, ya que se implementan más rápido y se utiliza un solo cable. Este producto está avalado por la competitiva garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Espacios de trabajo compartidos
- Escritorios remotos y de uso compartido
- Convierta su ordenador portátil en una estación de trabajo de escritorio

Features

- Conecte dos pantallas mediante la combinación de HDMI + DVI-D o HDMI + VGA
- Conecte dispositivos gracias a 3 puertos USB 3.0
- Conecte con redes por cable con un puerto integrado Ethernet RJ45 compatible con 10/100/1000 Mbps
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Hardware	Warranty	3 Years	
	Compatibilidad con 4K	No	
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0	
	ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211E	
	Pantallas compatibles	2	
	Puerto(s) de carga rápida	No	
	Tipo de Bus	USB 3.0	
Rendimiento	Especificaciones de Audio	El puerto HDMI es compatible con la salida de audio	
	MDIX Automático	Sí	
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps	
	Resolución Analógica Máxima	2048x1152 (VGA)	
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI) También compatible con resoluciones más bajas.	
	Soporte Full Duplex	Sí	
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)	
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DVI-D (25 pines) 1 - HDMI (19 pines) 1 - RJ-45 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0	
	Software	Compatibilidad OS	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14
	Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Dispositivos de imagen con HDMI (y DVI-D o VGA para configuraciones duales) disponible como, por ejemplo, un monitor, un proyector, un televisor HTDV, etc. con cables Sistema de ordenador con USB 3.0 disponible y puerto USB 3.0 disponible Tomacorriente AC disponible

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	4 A
	Consumo de Energía	20
	Corriente de Entrada	0.9 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	B
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
	Ancho del Producto	7 in [17.8 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	3 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	12 in [30.4 cm]
	Peso del Producto	10.4 oz [295 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	2.6 in [66 mm]
	Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
	Longitud de la Caja	11.7 in [29.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	31 oz [878 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - replicador de puertos 1 - Cable USB 3.0 de 0,9 metros 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) 1 - CD de Instalación 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.