

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Product ID: USB3SPLATE



Het USB3SPLATE 2-poort USB 3.0-slotplaatje zet de USB-pinnen van een USB 3.0-moederbordaansluiting om naar 2 standaard USB 3.0-poorten van het type A. Het slotplaatje kan worden gemonteerd aan de achterzijde van een computerbehuizing en voegt twee vrouwelijke USB 3.0-poorten toe voor het eenvoudig aansluiten van USB-randapparatuur. De USB 3.0-standaard ondersteunt overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en biedt daarbij de connectiviteit en ondersteuning voor oudere apparaten met USB 2.0 (480 Mbit/s) en 1.1 (12 Mbit/s).

**Certifications, Reports
and Compatibility**



Features

- Voeg gemakkelijk twee SuperSpeed USB 3.0-poorten toe aan een computer

Hardware	Warranty	Lifetime
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Connector B	1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	2.5 oz [72 g]
	Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
	Kleur	Blauw
	Lengte product	19.7 in [500 mm]
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	2.7 oz [77 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.