

# Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

Product ID: USB3SSATAIDE



Il cavo adattatore USB 3.0 a IDE/SATA USB3SSATAIDE permette di collegare qualsiasi disco rigido SATA da 2,5"o 3,5" SATA o IDE standard a un computer mediante una porta USB 3.0 disponibile (compatibile all'indietro con USB 2.0). L'adattatore permette di connettere un disco scoperto senza enclosure, risparmiando tempo e problemi.

L'adattatore USB 3.0 SATA/IDE permette di collegare esternamente un disco scoperto senza richiedere un box esterno per unità disco o dock HDD e presenta indicatori LED per monitorare facilmente gli aggiornamenti dello stato del monitor e dell'attività.

Il cavo adattatore è utilizzabile con computer Windows®, Linux e Mac® e non richiede l'installazione di software o driver: una vera soluzione plug-and-play per l'aggiunta di convenienti dispositivi di archiviazione esterna o per risolvere problemi di compatibilità tra i moderni dischi rigidi e le schede madre dotate di USB che potrebbero non essere dotate di SATA o IDE.

Dotato della nostra garanzia di 2 anni, il cavo adattatore USB 3.0 a IDE/SATA USB3SSATAIDE viene fornito completo di adattatore universale e cavi di alimentazione che offrono l'alimentazione supplementare necessaria per collegare dischi rigidi di 3,5" e 2,5" di capacità superiore.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Per i tecnici che devono eseguire test o recuperare dati da vecchi dischi rigidi
- Per i tecnici che viaggiano e lavorano con diversi tipi di dischi rigidi
- Per connettere dischi 2,5" e 3,5" a praticamente qualsiasi notebook o desktop
- Ideale per testare e rimuovere rapidamente dischi rigidi
- Consente il collegamento e l'accesso ai dati da un disco rigido di 2,5" o 3,5" con USB 3.0
- Recupera i dati da un disco rigido senza collegare l'unità internamente.

### Features

- Connettori integrati per dischi rigidi SATA (HDD) e unità a stato solido SATA (SSD) da 2,5" e 3,5" e dischi rigidi IDE
- Indicatori LED per il controllo dell'attività e dello stato
- Velocità di trasferimento massima di 5 Gbps utilizzando USB 3.0; 480 Mbps con USB 2.0
- Fattore di forma compatto, portatile
- Conforme alla specifica USB Rev 2.0 e 3.0
- Compatibile con hot-swap e plug-and-play

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	ID chipset	Innostor - IS611
	Interfaccia	SATA & IDE
	Numero di unità	1
	Tipo bus	USB 3.0
	Tipo unità	SATA & IDE
<b>Prestazioni</b>	ATAPI Support	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	4,8 Gbps
	MTBF	35.000 ore
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
<b>Connettore/i</b>	Connettori host	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
	Connettori unità	1 - Alimentazione SATA (15 pin) Femmina
		1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Femmina
		1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Femmina
		1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
1 - SATA (7 pin, dati) Femmina		
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Compatibile all'indietro con lo standard USB 1.1, viene però sconsigliato a causa della ridotta velocità di trasferimento.
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Connessione USB
		1 - Rilevamento/attività IDE
		1 - Rilevamento/attività SATA
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Corrente di uscita	2A
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	5% ~ 85% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
	Colore	Nero

	Larghezza prodotto	1.7 in [43 mm]
	Lunghezza prodotto	2.8 in [70 mm]
	Peso prodotto	2 oz [58 g]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	2 in [52 mm]
	Package Length	5.9 in [15 cm]
	Package Width	8.5 in [21.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	14.8 oz [419 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Convertitore USB 3.0 a SATA/IDE
		1 - Cavo dati SATA
		1 - cavo di ripartizione per adattatore di alimentazione
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.