

Mini USB Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Draadloos Netwerkadapter

Product ID: USBBT1EDR2



De USBBT1EDR2 USB naar Klasse 1 Bluetooth Adapter met EDR is een ultracompacte adapter die Bluetooth-functionaliteit toevoegt aan een computer via een vrije USB-poort. Dit maakt het mogelijk apparaten draadloos te verbinden binnen een bereik van 100 meter met minimaal stroomverbruik. De USB Bluetooth-adapter voldoet aan de Bluetooth 2.1-specificaties, en ondersteunt Enhanced Data Rate (EDR) voor overdrachtsnelheden tot 3 Mbit/s. De adapter is uiterst compact uitgevoerd, zodat het gemakkelijk draagbaar is, en onopvallend wanneer aangesloten op een computer. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit Bluetooth-randapparatuur zoals een toetsenbord, muis of smartphone aan op uw computersysteem
- Verminder de wirwar van bekabeling door het gebruik van draadloze Bluetooth-apparaten (zoals een toetsenbord/muis) in plaats van de gangbare bekabelde apparaten
- Sluit randapparatuur draadloos aan op een computer in een afgelegen/beveiligde locatie
- Sluit randapparatuur aan in een industriële omgeving waar de computer uit de buurt kan blijven van de werkruimtes

Features

- Voldoet aan Bluetooth 2.1 + EDR
- Klasse 1 apparaat met een effectief bereik van 100 meter
- Ultracompacte vormfactor
- Ondersteuning voor Enhanced Data Rate met overdrachtsnelheden tot 3 Mbit/s
- LED-indicator voor aan/uit

	Warranty	2 Years
Hardware	Antenneconfiguratie	Chip Antenna
	Chipsetcode	CSR - BC0401PC08
	Industriestandaarden	Bluetooth 2.1 + EDR
	Interface	USB 1.1
Prestaties	Frequentie	2.4 GHz ISM
	Frequentiebereik	100m (328ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	3 Mbit/s
	Modulatie	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
	MTBF	12.000 uur
Connector(en)	Type connector(en)	1 - Bluetooth klasse 1.0 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 - 10.9
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power/Standby
Voeding	Vermogensopname	1W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Vochtigheid	75% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.6 in [15 mm]
	Gewicht product	0 oz [1 g]
	Hoogte product	0.3 in [7 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	0.9 in [22 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [75 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-naar-Bluetooth-adapter

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.