

Cabezal Bracket de 4 puertos USB 2.0 con Conexión a Placa Base 2x IDC10

Product ID: USBPLATE4



El adaptador de placa de ranura USB 2.0 de 4 puertos, modelo USBPLATE4, convierte los conectores pin USB de la placa madre en cuatro puertos hembra USB-A, lo cual permite agregar conexiones USB a la parte trasera del PC.

Avalado por nuestra garantía de por vida, el adaptador USBPLATE4 está diseñado y fabricado para máxima durabilidad y fiabilidad.

Nota: Para detalles sobre el diagrama de pines USB, consulte el manual de la placa madre. Esquema de alambrado de la USBPLATE: Rojo=Potencia, Verde=Señal, Blanco=Señal, Negro=Tierra

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite el montaje de puertos USB-A hembra en la parte trasera de un PC, conectándolos a 2 entradas de 4 o 5 pines de una placa madre IDC

Features

- 4 puertos USB-A hembra
- 2 conectores hembra IDC de 10 pines
- Soporta conexiones de placa base de 4 o 5 pines
- Cables independientes soportan 2 filas de 4/5

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | Warranty | Lifetime |
| Rendimiento | Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
| Conector(es) | Conector A | 2 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre) Hembra |
| | Conector B | 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra |
| Requisitos Ambientales | Humedad | 20%~60% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -5°C to 80°C (41°F to 176°F) |
| | Temperatura Operativa | -5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
| Características Físicas | Longitud del Cable | 11.3 in [286 mm] |
| | Peso del Producto | 2.4 oz [68 g] |
| Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 2.6 oz [73 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Backplane de conector USB 2.0 de 4 puertos |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.