

15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B

Product ID: UUSBHAUB6IN



UUSBHAUB6IN 15 cm lång USB-A till Micro-B-kabel ger en högkvalitativ anslutning mellan Micro USB-utrustade USB 2.0-mobila enheter (som t.e.x BlackBerry® eller Android-baserade smarta telefoner, digitalkameror, handdatorer, tablett-datorer och GPS-system) och datorer med USB-uttag, för vardagliga uppgifter som datasynkronisering och filöverföringar.

För att garantera pålitliga och långvariga anslutningar mellan Micro USB- och USB-enheter täcks denna kabel av hög kvalitet av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- En idealiskt ersättningskabel för att ansluta bärbara enheter till datorer med USB-uttag

Features

- 1x USB "A"-hankontakt
- 1x Micro USB B-hankontakt
- Ger 15 cm i kabellängd
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

	Warranty	Lifetime
Hårdvara	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
	Connector B	1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6 in [152.4 mm]
	Produktlängd	6 in [152.4 mm]
	Produktvikt	0.5 oz [14 g]
	Tråddimension	30 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.6 oz [16 g]
	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	4.9 in [12.5 cm]
	Package Width	3.5 in [90 mm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 15 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Product appearance and specifications are subject to change without notice.