

## Cavo di ripartizione splitter VHDCI a quadruplo DVI - VHDCI (M) a 4x DVI-D (F)

Product ID: VHDCI24DVI



Il cavo splitter VHDCI a quadruplo DVI VHDCI24DVI permette di collegare fino a quattro display DVI-D Single Link alla scheda video VHDCI (ad esempio schede grafiche NVIDIA® Quadro® NVS™ e VisionTek AMD) con risoluzioni fino a 1920 x 1200.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo VHDCI a DVI a 4 porte di alta qualità è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com ed è un affidabile cavo sostitutivo di 030-0230-000.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di collegare fino a quattro display DVI-D alla scheda video VHDCI

### Features

- 1 connettore maschio VHDCI
- 4 connettori femmina DVI-D
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Connettori saldati con pressacavo

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - VHDCI (68 pin, Mini-Centronics) Maschio
	Connettore B	4 - DVI-D (25 pin) Femmina
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Colore	Nero
	Diametro filo	30 AWG
	Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Lunghezza prodotto	8.7 in [220 mm]
	Peso prodotto	7.1 oz [202 g]
	Stile connettori	Dritto
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	7.4 oz [210 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo VHDCI maschio a 4x DVI-D femmina

Product appearance and specifications are subject to change without notice.