

## HDMI-switch med 2 portar - 4K 60 Hz

Product ID: VS221HD20



Med denna HDMI-switch med 2 portar kan du dela en HDMI 2.0-skärm eller -projektor med två HDMI 2.0-videokällor. Switchen har två oberoende videoingångar som var och en har stöd för 4K-upplösning vid 60 Hz, för den perfekta lösningen för att ansluta två videokällor till en skärm med ett begränsat antal HDMI 2.0-portar.

### Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K vid 60 Hz

Med denna HDMI-switch kan du utnyttja dina HDMI 2.0-videokällors High Dynamic Range (HDR) och ge den till din UHD 4K60-skärm. Till skillnad från många 4K-switchar som endast har stöd för uppdateringsfrekvens på 30 Hz fungerar denna switch med HDMI 2.0-skärmar med upplösningar på upp till 3840x2160p vid 60 Hz.

Låt dig inte luras av en smart vinkling på en gammal teknik. Många HDMI-switchar stöder 4K men fungerar endast med uppdateringsfrekvens på 30 Hz, eller hävdar stöd för 60 Hz men komprimerar kraftigt signalen till en lägre 4:2:0 chroma subsampling för att fungera med sämre bithastigheter. Denna 4K 60 Hz HDMI-switch använder de senaste komponenterna för att ge fullt stöd för din HDMI 2.0-utrustning, med stöd för sann 4K-upplösning vid 60 Hz med 4:4:4 chroma subsampling. Stöd för HDMI 2.0-enheter innebär att denna switch kan sända bandbredd på upp till 18 Gbps, en idealisk videolösning för högupplösta datoruppgifter.

HDCP 2.2 HDMI-switchen är bakåtkompatibel med 4K 30 Hz- och 1080p-skärmar, vilket garanterar att den fungerar med skärmar med lägre upplösning som till exempel TV-apparater eller projektorer kring sajten eller i din digitala skylt.

### **Problemfri hantering med automatisk switching**

Denna switch garanterar enkel användning med automatisk växling som identifierar och väljer en nyansluten enhet, perfekt för automatisk växling till en 4K-mediaspelare som till exempel en 4K UHD Blu-ray™-spelare så fort den slås på. I klassrummet eller styrelserummet gör den automatiska switchen det enkelt att dela din projektor mellan flera källor, vilket uppmuntrar till spontana samarbeten mellan kollegor.

HDMI-switchen stöder även manuell hantering med hjälp av den medföljande IR-fjärrkontrollen eller frontpanelens inbyggda knapp.

VS221HD20 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Dela en 4K60-skärm med två olika videokällor
- Samarbeta med kollegorna genom att ansluta flera användare till samma skärm och växla mellan inmatningsenheter
- Använd i digitala skyltapplikationer för att visa flera källor vid olika tillfällen

### Features

- Enastående bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz
- Problemfri användning med automatisk växling med 2 portar och en medföljande IR-fjärrkontroll
- 7.1 surroundljud
- Vippströmbrytare på frontpanelen

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	HDMI
	Industristandarder	HDMI 2.0
	Portar	2
<b>Prestanda</b>	Allmänna specifikationer	Även lägre upplösningar stöds
	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	4K @ 60 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	2 - HDMI (19-stifts) Hona Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	2 - LED-lampor för ingång 1 - Ström-LED
<b>Ström</b>	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	0.4 A
	Kontakttyp	H
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utspänning	5 DC
	Utström	2000 mA
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	10 % till 85 % RH
<b>Utseende</b>	Produktbredd	2 in [50 mm]
	Produkthöjd	0.8 in [20 mm]
	Produktlängd	3.1 in [80 mm]
	Produktvikt	3.7 oz [105 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	13.5 oz [383 g]

---

<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - HDMI video-switch 1 - IR-fjärrkontroll (med CR2025-batteri) 1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
---------------------------	-----------------	---

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.