

Stazione di Lavoro Sit Stand montabile a Parete - Single Monitor

Product ID: WALLSTS1



Questa scrivania seduto/in piedi con montaggio a parete è l'ideale per gli ambienti che non dispongono di spazio sufficiente per una scrivania seduto/in piedi di tipo tradizionale. Il suo design compatto combina una staffa per monitor singolo e un vassoio per tastiera con un pratico sistema di regolazione dell'altezza che consente di passare dalla posizione seduta a quella eretta senza interrompere il lavoro.

Altezza facilmente regolabile per lavorare in posizione seduta o eretta

È possibile regolare la propria posizione di lavoro con un semplice movimento. Basta sollevare la superficie di lavoro fino a 436 mm per elevare sia il monitor sia la tastiera e il mouse. Il supporto del monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna.

Posizionamento versatile del monitor

Questa staffa per scrivania seduto/in piedi è in grado di sostenere un monitor con dimensioni fino a 24" e con un peso massimo di 8 kg. La posizione del monitor può essere regolata con un'inclinazione di -5°/35° per ottenere l'angolo di visione ideale e può essere ruotata fino a 360° per un orientamento orizzontale o verticale.

Migliore utilizzo dello spazio

La scrivania seduto/in piedi può essere ripiegata contro la parete, mentre il vassoio per la tastiera è ripiegabile fino a 90° in modo da ridurre l'ingombro quando non viene utilizzata. È possibile spostare la staffa oscillante verso sinistra o destra (da -90° a 90°) e abbassarla o sollevarla (da -30° a 65°) per sfruttare al massimo lo spazio disponibile.

Ampia area di lavoro

La staffa per il monitor offre un ampio spazio di lavoro con un grande vassoio per la tastiera (449 x 207 mm) e un vassoio scorrevole (217 x 213 mm) per il mouse sul lato destro o sinistro.

Il prodotto WALLSTS1 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- La scrivania seduto/in piedi con montaggio a parete è perfetta per gli uffici, le strutture sanitarie, i punti vendita e qualsiasi area di lavoro dove lo spazio è limitato
- Ideale per gli ambienti in cui i computer devono essere facilmente accessibili a più persone, ad esempio negli studi medici o dentistici
- Fornisce una soluzione efficace in termini di costi per potenziare l'ergonomia, utilizzando le scrivanie e gli spazi di lavoro esistenti

Features

- Minore ingombro grazie a questa scrivania seduto/in piedi con montaggio a parete in grado di sostenere un monitor, un lettore di codici a barre, una tastiera, un poggiapolsi e un mouse in un unico sistema combinato
- Supporta un singolo monitor con dimensioni fino a 24" e con un peso massimo di 8 kg
- La compatta scrivania seduto/in piedi può essere ripiegata contro la parete, mentre il vassoio per la tastiera è ripiegabile fino a 90° in modo da ridurre l'ingombro quando non viene utilizzata
- La superficie di lavoro è dotata di un sistema di regolazione rapida dell'altezza fino a 436 mm
- Il supporto per monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna
- La posizione del monitor può essere regolata con un'inclinazione di -5°/35° per ottenere l'angolo di visione ideale
- È possibile spostare il braccio oscillante della staffa a sinistra o a destra (da -90° a 90°) e abbassare o sollevare il braccio (da -30° a 65°) nella posizione ideale
- Distanza di visione: 408,7 mm
- Può essere ruotata a 360° per una visione in orizzontale o in verticale
- Struttura resistente in acciaio, alluminio e plastica
- Il sistema di gestione dei cavi integrato consente di tenere in ordine la workstation
- Compatibile con il sistema di attacco VESA 100 x 100 mm e 75 x 75 mm

Hardware	Warranty	2 Years
	Gestione cavi	Sì
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
	N. di display supportati	1
	Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Prestazioni	Capacità di carico	17.7 lb [8 kg]
	Dimensioni massime del display	24in
	Inclinazione	+35° / -5°
	Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
	Massima estensione del braccio	21.6 in [548 mm]
	Orientamento/rotazione	+90°/-90°
	Regolazione dell'altezza	Sì
	Rotazione del display	360°
	Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	19.7 in [500 mm]
	Colore	Nero
	Keyboard Tray Depth	8.1 in [207 mm]
	Keyboard Tray Width	17.7 in [449 mm]
	Larghezza prodotto	26.3 in [668 mm]
	Lunghezza prodotto	31.5 in [800 mm]
	Peso prodotto	19.2 lb [8.7 kg]
	Tipo enclosure	Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	22.8 lb [10.3 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Braccio per monitor 1 - attacco per monitor VESA 1 - vassoio per tastiera 2 - fascetta adesiva 1 - montante 1 - piastra di fissaggio a parete

- 4 - tasselli per calcestruzzo
- 4 - Viti di montaggio
- 4 - Viti M4x10 mm
- 1 - Vite M6x8 mm
- 3 - Viti M6x10 mm
- 4 - Viti M6x12 mm
- 1 - Vite M8x20 mm
- 1 - chiave a brugola da 2,5 mm
- 1 - chiave a brugola da 5 mm
- 1 - chiave a brugola da 6 mm
- 1 - rondella in plastica
- 1 - rondella in metallo
- 1 - cacciavite esagonale
- 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.