

Extender wireless video WiFi a HDMI con audio - Alta definizione

Product ID: WIFI2HD2



L'adattatore HDMI® via Wi-Fi WIFI2HD2 consente di inviare un segnale audio/video HDMI da un computer laptop o desktop a un proiettore o display remoto attraverso una rete IP wireless.

A differenza di altre soluzioni video wireless, che richiedono dispositivi a entrambe le estremità della connessione, WIFI2HD2 è un unico dispositivo compatto che può essere collocato accanto al display / proiettore remoto ed è quindi perfetto per le applicazioni business quali le presentazioni in sale riunioni. L'unico requisito è il software incluso che deve essere installato su un computer per il collegamento a WIFI2HD2.

Compatibile con Wireless N (IEEE 802.11n) e compatibile all'indietro con le reti Wireless-G (802.11 g), l'extender HDMI via WiFi supporta risoluzioni fino a 1080p per una qualità video e audio ottimale. Il modulo di estensione presenta inoltre una porta USB integrata per il collegamento di tastiera e mouse.

L'adattatore Wi-Fi HDMI WIFI2HD2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di visualizzare fogli di calcolo e grafici in modalità wireless su un proiettore o un display
- Permette di distribuire presentazioni multimediali su display HDMI alle fiere ed esposizioni senza posare cavi

Features

- Conforme ad adattatori wireless IEEE 802.11n/g
- Porta USB integrata per il collegamento di mouse e tastiera
- Supporta risoluzioni fino a 1080p
- Porta Ethernet RJ-45 opzionale per la connettività LAN
- Trasmissione wireless fino a 55 m in luoghi all'aperto

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Si
	Cablaggio	Wireless
	Collegamento a margherita	No
	Porte	1
	Standard del settore	IEEE 802.11n Bozza 3.0, IEEE 802.11g
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Intervallo di frequenza	5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz) 2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
	Risoluzioni supportate	Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
	Specifiche generali	la risoluzione video da 1080p è supportata solamente dagli adattatori grafici della serie Intel® HD (HD 2000 o superiore) Tutti gli altri adattatori grafici avranno una risoluzione limitata a 720p.
Connettore/i	Connettore A	1 - RJ-45 Femmina 1 - Wireless G (IEEE 802.11g) 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64) NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1
Note/requisiti speciali	Nota	Il software PC2TV non è compatibile con Windows® 8.1
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	5
	Corrente di uscita	1A
	Corrente ingresso	0.2A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC

	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.1 in [27 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.2 in [55 mm]
	Lunghezza cavo	5.1 in [130 mm]
	Lunghezza prodotto	2.8 in [72 mm]
	Peso prodotto	4.9 oz [140 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.9 lb [0.4 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Convertitore WiFi a HDMI
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
		1 - CD di installazione
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.