

Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Product ID: DISPLPORT6L



Este cable DisplayPort ofrece una conexión segura entre sus dispositivos equipados con DisplayPort y es capaz de proporcionar un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.

El cable DisplayPort es compatible con alta resolución de hasta 4K x 2K (4096 x 2160, 60Hz), con un ancho de banda HBR2 máximo de 21,6Gbps, además de ser compatible con audio opcional. El cable también es compatible con MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) para la conexión en serie de varios monitores.

El cable de 3m tiene certificación DisplayPort (VESA), lo cual significa que es compatible con las especificaciones 1.2 sobre DisplayPort y garantiza una conexión fiable y de alta calidad en todos sus dispositivos DisplayPort.

El cable DISPLPORT10L está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP y DPCP se mostrará correctamente.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conecte una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4K x 2K
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Certificación DisplayPort (VESA)
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	19
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Características Físicas	Altura del Producto	1.3 cm [0.5 in]
	Ancho del Producto	20.9 mm [0.8 in]
	Cable OD	6.5 mm [0.3 in]
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
	Longitud del Cable	1.8 m [6 ft]
	Longitud del Producto	1.8 m [6 ft]
	Peso del Producto	135 g [4.8 oz]
Información de la Caja	Altura de la Caja	30 mm [1.2 in]
	Ancho de la Caja	20 cm [7.9 in]
	Longitud de la Caja	22 cm [8.7 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	132 g [4.7 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable de 1,8m DisplayPort™ 1.2 con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.