

Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces

Product ID: 35BAYCF2IDE



Cet adaptateur Compact Flash vers IDE est la solution idéale pour accéder aux contenus Compact Flash (CF I, CF II) et IBM Micro Drive, vous permettant de lire les fichiers multimédias au format Flash/Micro Drive comme s'ils étaient stockés sur un disque dur IDE.

L'adaptateur CF/IDE peut être installé dans le boîtier de l'ordinateur via un simple montage dans une baie de disques 3,5 pouces disponible pour le relier au bus IDE via un connecteur 40 ou 44 broches.

Conçu et fabriqué pour fournir une plateforme de carte multimédia haute fiabilité, l'adaptateur CF/IDE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisez votre carte Compact Flash comme dispositif de démarrage amovible
- Idéal pour changer rapidement de système d'exploitation sans avoir à démonter votre ordinateur.
- Connectez votre carte Compact Flash à un slot IDE 40 ou 44 broches

Features

- Installation rapide et sans pilote via tous les slots IDE 40 et 44 broches
- Compatibilité totale avec Compact Flash I/II et IBM Microdrive
- Permet d'utiliser une carte Compact Flash comme mémoire de démarrage
- Cavaliers faciles à utiliser pour une configuration de disque maître/esclave simplifiée
- Peut être monté en façade ou sur le panneau arrière de votre boîtier, sur n'importe quelle baie ou fente d'extension libre de 3,5 pouces
- Changez facilement de carte grâce au bouton-poussoir d'éjection intégré

	Warranty	2 Years
Matériel	Interface	IDE
Performance	Type de carte mémoire	CF (carte Compact Flash I/II)
	Vitesse max. de transfert de données	133 Mbit/s
Connecteur(s)	Connecteurs de disque	1 - Fente CompactFlash (50 broches)
	Connecteurs hôte	1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
		1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Ce produit ne prend pas en charge l'échange à chaud des cartes Flash lorsque l'ordinateur est allumé. Vous devez éteindre l'ordinateur pour changer de carte.
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 85 %
	Température de fonctionnement	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
	Température de stockage	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	1 in [25 mm]
	Largeur du produit	3.9 in [10 cm]
	Longueur du produit	3.8 in [97 mm]
	Poids du produit	4.6 oz [129 g]
Informations d'emballage	Package Height	6.2 in [15.8 cm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	1.9 in [48 mm]
	Poids brut	7.6 oz [215 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Compact Flash vers IDE 1 - Boîtier de 3,5 pouces 1 - Support pour slot d'extension pleine hauteur 1 - Câble d'alimentation SP4 à LP4 Molex 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.