

## 2,5" auf 3,5" Festplatten Adapter - für SATA und SAS SSDs/ HDDs

Product ID: 25SATSAS35HD



Mit diesem 2,5"-zu-3,5"-Laufwerkadapter installieren Sie ein 2,5"-SATA- oder SAS-Laufwerk (HDD) bzw. Solid-State-Laufwerk (SSD) in einen internen oder externen 3,5"-Laufwerkschacht, indem Sie die standardmäßigen Laufwerk-Befestigungslöcher verwenden.

### Verwandeln Sie ein 2,5"-Laufwerk in ein 3,5"-Laufwerk

Mit dem 2,5"-zu-3,5"-Laufwerkschachtadapter können Sie ein neueres Laufwerk mit höherer Leistung, wie z. B. eine SSD, in einem alten System installieren, das möglicherweise nur 3,5"-Laufwerke unterstützt. Dies ist eine günstige Variante, die Speicherkapazität und Zuverlässigkeit ohne teure Upgrades bei Haupt-IT-Systemen zu verbessern. Es ist zudem ideal für Systemadministratoren, die ein System aufbauen wollen, welches die erhöhte Leistung einer 2,5"-HDD/SSD beansprucht.

Um das Geschwindigkeitspotenzial ihres SATA/SAS-Laufwerks vollständig zu gebrauchen, unterstützt der Adapter eine Geschwindigkeit von bis zu 6 Gbit/s.

## **Einfache und flexible Installation**

Sie können den Adapter in Desktop-PCs, Server, Speicher-Arrays, Hot-Swap-Schächten und Laufwerkeinschüben installieren. Es ermöglicht die dauerhafte Installation in einen 3,5"-Laufwerkschacht mit standardmäßigen Befestigungslöchern. Wenn der Adapter installiert wurde, schieben Sie eine 2,5"-HDD/SSD in die Adapteröffnung; Werkzeug wird dafür nicht benötigt.

Der Adapter ist für Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 15 mm geeignet. So kann praktisch jedes 2,5"-SATA/SAS-Laufwerk an das Aussehen und die Funktion eines 3,5"-Laufwerks angepasst werden.

## **Erkennen und finden Sie ihre Laufwerke**

Der Adapter trägt ein Etikett, das Sie nachverfolgen oder zur Speicherung von Informationen über das installierte Laufwerk nutzen können.

Der 25SATSAS35HD wird von StarTech.com mit einer 2-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Installieren Sie ein 2,5"-SATA/SAS-Laufwerk in einem 3,5"-Laufwerkschacht

### Features

- Geeignet für 2,5"-Formfaktor-Laufwerke von bis zu 15 mm Höhe
- Es wird in einen internen oder externen 3,5"-Laufwerkschacht eingebaut. Die standardmäßigen Befestigungslöcher werden für die interne Installation verwendet.
- Installation von 2,5"-Laufwerken ohne Werkzeug
- Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s) und SAS I und II (bis zu 6 Gbit/s)

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	1
	Anzahl von Laufwerken	1
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
	Laufwerktyp	SAS & SATA
	Lüfter	Nein
	Schlüsselsperre	Nein
	Schnittstelle	SATA
	Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	SAS 7mm 9.5mm 12.5mm 15mm
<b>Leistung</b>	4Kn Support	Ja
	Hot Swap-Funktion	Ja
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	TRIM Support	Ja
	Typ und Rate	SATA/SAS 6 Gbps
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
	Laufwerksteckverbinder	1 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Obwohl Wechselrahmen den Anschluss eines Serial Attached SCSI (SAS)-Laufwerks mittels eines Standard-Serial ATA (SATA)-Anschlusses ermöglichen, muss der Festplatten-Controller SAS-kompatibel sein, damit SAS-Laufwerke ordnungsgemäß unterstützt werden können. SAS-Controller können mit SAS- und SATA-Laufwerken funktionieren, aber die meisten SAS-Laufwerke funktionieren ausschließlich mit einem SAS-Controller.
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Feuchtigkeit	5 % ~ 65 %
	Lagertemperatur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Silver & Black
	Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
	Produktbreite	4 in [10.1 cm]
	Produktgewicht	8.9 oz [252 g]
	Produkthöhe	1 in [26 mm]
	Produktlänge	5.7 in [14.6 cm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	1.4 in [35 mm]
	Package Length	6.3 in [16 cm]
	Package Width	4.4 in [11.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.9 oz [252 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - SATA Festplattenadapter 1 - Hardware-Satz für die Montage 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.