

4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Product ID: 35S24M2NGFF



Hier finden Sie eine einfache Lösung zum Steigern der Geschwindigkeit, Kapazität und Datensicherheit Ihres Desktopcomputers oder Servers. Mit diesem Vier-Laufwerk-M.2-SATA-Adapter und dieser Montagehalterung können Sie bis zu vier M.2-Solid-State-Laufwerken im selben Platz wie ein einziges 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk hinzufügen.

Optimieren Sie Systemgeschwindigkeit und Leistung

Der M.2-Adapter steigert die Gesamtspeicherkapazität durch Installation von vier M.2 NGFF (Next Generation Form Factor)-SSDs in einem standardmäßigen 3,5-Zoll-Laufwerksschacht. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers mit einem M.2-SSD durch Reduzierung von Engpässen in der Datenübertragung und Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s.

Schaffen Sie eine leistungsfähige Software-RAID-Lösung

Schaffen Sie eine leistungsfähige RAID-Lösung mithilfe von vier M.2-SSDs mit RAID-Controller, um die Kapazität des Laufwerk-Arrays zu erhöhen und Redundanz zu schaffen, um die Daten vor Laufwerksausfällen zu schützen. Sie können alle vier Laufwerke so kombinieren, dass sie wie eines erscheinen, um größere Dateien wie digitale Medien zu speichern und schneller auf sie zuzugreifen.

Schließen Sie Ihre M.2-Laufwerke ganz einfach an

Der Adapter gewährleistet einfache und vielseitige Verwendung. Er wurde für eine Vielzahl von M.2 NGFF-SSDs, einschließlich der Laufwerksgrößen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110, entwickelt. Er ist auch kompatibel mit Windows®, Mac® und Linux®-Systemen ohne Installation von zusätzlichen Treibern oder Software.

Der 35S24M2NGFF wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbessern Sie die Leistung durch Konvertierung von bis zu vier M.2-SSDs in einem 3,5-Zoll-Formfaktor
- Abrufen und Sichern von Daten auf einem M.2-Laufwerk
- Funktionieren Sie vier M.2-SSDs um, indem Sie sie in Ihrem Desktopcomputer oder Server installieren

Features

- Steigern Sie Geschwindigkeit und Leistung Ihres Computers durch Hinzufügen von vier M.2-SSDs anstelle eines 3,5-Zoll-Plattenlaufwerks
- Umfassende Kompatibilität, mit Unterstützung für eine Vielzahl von M.2-SSDs, einschließlich: 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110
- Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
- Kompatibel mit RAID-Controller
- 3,5-Zoll-SATA-Formfaktor-Gehäuse
- Unterstützung für SATA I/II/III mit Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6 Gbit/s
- Kompatibel mit jedem Betriebssystem ohne Installation von Treibern

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	4
	Industrienormen	SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbit/s)
	Laufwerkgröße	22m - M.2 NGFF
	Laufwerktyp	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	Schnittstelle	SATA
	Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	2230 2242 2260 2280 22110
Leistung	Allgemeine Spezifikationen	Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
	Hot Swap-Funktion	Nein
	Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
	MTBF	1.920.042 Stunden
	RAID	Nein
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder	Hostanschlüsse	4 - SATA (7-polig, Daten) Buchse 1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
	Laufwerksteckverbinder	4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Dieser Adapter ist nur mit SATA M.2-Laufwerken kompatibel
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	20 % bis 80 %
	Lagertemperatur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Gehäusotyp	UL94 - V0
	Produktbreite	3.9 in [10 cm]
	Produktgewicht	8 oz [226 g]
	Produkthöhe	0.9 in [24 mm]
	Produktlänge	5.5 in [13.9 cm]

Verpackungsinformationen	Package Height	1.8 in [46 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	6.3 in [15.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	14.7 oz [416 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 4x M.2 SSD-auf-3,5-Zoll-SATA HDD-Adapter 4 - SATA-Kabel 1 - SATA-Netzkabelverlängerung 1 - Schraubensatz für Installation
	Steckverbinder A	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse

Product appearance and specifications are subject to change without notice.