

4ポートUSB 3.0ハブ 3.5インチベイ対応 フロントパネルに搭載 5インチベイにも搭載可能(変換マウンタ要)

Product ID: 35BAYUSB3S4



フロントベイ搭載4ポートUSB 3.0ハブ。コンピュータの3.5インチフロントベイを4ポートUSB 3.0ハブとして使用できるようにします。

このフロントパネル型ハブは、単一のUSB接続を使用し、アクセスしやすいUSBポート4口を3.5インチベイに増設します。また、フロントベイ用ブラケットアダプタ（製品番号BRACKETFDBK）を使用して5インチベイに取り付けることも可能です。増設されるポートはすべて USB 3.0規格に準拠し、USB 2.0規格の10倍にあたる最大5Gbpsの性能と900mAの電力に対応します。

また、PCI Expressカード(製品番号PEXUSB3S11)のアクセサリとして内部USB 3.0ポートを増設し、外部ポートを外付けデバイス用に確保する用途にも適しています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- ポートを増設してシステムのUSB 3.0機能を拡張、高速ストレージデバイスを接続
- コンピュータ背面よりもアクセスしやすいフロントベイにUSBポートを増設
- 内部USBポートと使用していない3.5インチベイを活用しシステム拡張性を増強

Features

- TAA準拠
- 全面からアクセスできる 4x USBタイプAポート
- コンピュータの3.5インチフロントベイに装着可能
- SuperSpeed USB 3.0準拠、5Gbpsの転送速度に対応
- USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
- ポートごとに900mAの電流を供給
- 各ポートにUSBリンクLEDインジケータを搭載

ハードウェア	Warranty	2 Years
	USB-C デバイスポート	なし
	USB-C ホスト接続	なし
	インターフェース	USB 3.0
	チップセットID	VIA/VLI - VL811+
	バス型	USB 3.0
	ポート	4
	高速充電ポート	なし
性能	タイプおよび定格	USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ	内部ポート	1 - SATA パワー(15ピン) プラグ 1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
	外部ポート	4 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
ソフトウェア	OS互換性	OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件	システムおよびケーブル要件	USB 3.0 タイプAポートに空きがあること。 使用していない3.5インチフロントベイ
インジケータ	LEDインジケータ	4 - USBデバイスリンク(グリーン)
電源	電源	USB電源
環境条件	保存温度	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	動作温度	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	湿度	20%~80% RH
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	サイズ	ドライブベイ
	色	ブラック
	製品幅	3.9 in [10 cm]
	製品重量	3.5 oz [98 g]
	製品長さ	4.7 in [12 cm]
	製品高さ	1 in [25 mm]
パッケージ情報	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	7.3 oz [208 g]

箱に含まれているもの	パッケージ内容
	1 - 3.5インチフロントパネル
	1 - USB 3.0ケーブル
	1 - 取り付けネジセット
	1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.