


## Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 5 m LC/LC - LSZH

Product ID: 50FIBLCLC5



Il cavo in fibra LC a LC LSZH 50FIBLCLC5 (5 m) presenta una fibra da 50/125 per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni multimodali duplex.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 (OM2) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Utilizzati in reti per lunghe distanze con dati mission-critical

### Features

- Non soggetta all'interferenza elettrica
- Fibra multimodale OM2 (50/125) 500MHz
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
<b>Prestazioni</b>	Dimensioni fibra	50/125
	Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
	Classificazione fibra	OM2
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
<b>Connettore/i</b>	Tipo fibra	Multimodale
	Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
<b>Ambientale</b>	Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Umidità	0~90% RH
	Colore	Arancione
	Lunghezza cavo	16.4 ft [5 m]
	Lunghezza prodotto	16.4 ft [5 m]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso prodotto	2.4 oz [67 g]
	Peso spedizione (confezione)	2.7 oz [76 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 5 m LC - LC

Product appearance and specifications are subject to change without notice.