

## Multimode LC auf ST Glasfaserkabel 2m - LWL / Glasfaser 50/125µ Duplex Patchkabel

Product ID: 50FIBLCST2



Das 2 m lange LSZH LC-auf-ST-Faseroptikkabel 50FIBLCST2 verfügt über eine 50/125-Mikron-Faseroptik für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Multimodus-Anwendungen.

Dieses LC-ST-Patchkabel ist mit einer schwer entflammaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes Duplex 50/125 (OM2)-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Verwendung bei Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen
- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
- Breitbandssysteme
- Telekommunikation/Datenkommunikation

### Features

- 1x LC MM-Stecker
- 1x ST MM-Stecker
- OM2 (50/125) 500-MHz-Multimodus-Faseroptik
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- Vergossene Anschlüsse

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Faseroptikgröße	50/125
	Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
<b>Leistung</b>	Faseroptikklassifizierung	OM2
	Faseroptiktyp	Multimodus
	Kabelnennwerte	1Gbps / 10Gbps
	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - Faseroptik LC Stecker
	Steckverbinder B	1 - Faseroptik ST Stecker
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Orange
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktgewicht	0.1 lb [0 kg]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	0.1 lb [0 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 2 m Multimodus 50/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-ST

Product appearance and specifications are subject to change without notice.