

## Cable de Fibra Óptica - Dúplex Multimodo 50/125 - OFPN Plenum - LC/LC - 1m

Product ID: 50FIBPLCLC1



El cable Plenum de fibra óptica de 1 metro con conectores LC en ambos extremos, modelo 50FIBPLCLC1, soporta aplicaciones dúplex multimodo y posee fibra de 50/125 micrones para transmisiones de datos de alta velocidad y ancho de banda a través de redes de Fibra Canal y Ethernet Gigabit.

La clasificación de Plenum OFNP es ideal para instalaciones en plenums (conductos generales, plenums de aire, conductos de aire, paredes, techos, etc.) en las que se requiere además la clasificación CMP contra incendios.

Cada cable para red de fibra óptica dúplex 50/125 (OM2) multimodo ha sido sometido a prueba individualmente y certificado según límites de pérdida de inserción óptica para garantizar su compatibilidad y 100% de confiabilidad. Además está avalado por nuestra garantía de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Es posible el uso en conductos de aire y plenums donde se requiera la clasificación CMP contra incendios
- Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet Gigabit
- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha
- En telecomunicaciones/comunicación de datos

### Features

- 2 conectores macho LC MM
- Clasificación contra incendios OFNP para plenum
- Fibra óptica multimodo OM2 (50/125) 500 MHz
- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Conectores moldeados

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación para plénum OFNP
	Tamaño de Fibra	50/125
<b>Rendimiento</b>	Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps
	Clasificación de Fibra	OM2
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
	Tipo de Fibra	Multimodo
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Color	Naranja
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
	Peso del Producto	1.1 oz [30 g]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.5 in [13 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [31 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable (1 m) para red de fibra óptica dúplex 50/125 multimodo, para plénum, LC a LC

Product appearance and specifications are subject to change without notice.