

Support VESA pour client léger - Montage sous bureau / derrière écran pour mini PC

Product ID: ACCSMNT



Ce support de fixation peu encombrant pour client léger vous permet de monter votre client léger ou votre station d'accueil PC afin de créer un espace de travail dégagé.

Nombreuses méthodes d'installation

Le support VESA double face polyvalent propose plusieurs méthodes d'installation. Il vous permet de fixer votre client léger ou votre station d'accueil PC au dos de votre écran, sous votre bureau ou sur un support vertical d'écran. Le support est compatible avec les supports VESA 75 x 75/100 x 100, et convient à la plupart des écrans et des supports pour écrans.

Compatible avec de nombreux produits

Ce support réglable peut accueillir un Intel® NUC, un Mac Mini, ainsi que la plupart des petites unités centrales, des clients légers, des stations d'accueil PC ou des hubs USB adaptés à la largeur du support (entre 17 mm et 70 mm). Il supporte un poids maximal de 5 kg. Afin de sécuriser vos appareils, il dispose également d'une sangle réglable et de coussinets en caoutchouc spécialement conçus pour les produits dotés de surfaces non parallèles.

Aucune limitation d'accès

Le cadre ouvert de ce support vous permet d'accéder sans restriction à votre ordinateur.

Le modèle ACCSMNT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Désencombrez votre espace de travail quel que soit votre environnement (bureau, entreprise, environnement commercial ou institutionnel)
- Améliorez votre bureau personnel en optimisant votre surface de travail

Features

- Gagnez de l'espace et réduisez l'enchevêtrement de câbles en fixant votre client léger ou votre station d'accueil PC au dos de votre écran, à un support vertical d'écran ou sous votre bureau
- Supporte un poids maximal de 5 kg
- Largeur réglable (entre 17 mm et 70 mm)
- Compatible avec les supports VESA 75 x 75 et 100 x 100
- Coussinets en caoutchouc pour protéger votre appareil
- Sécurisez votre appareil grâce à la sangle réglable
- Accédez facilement à votre ordinateur grâce au cadre ouvert

Matériel	Warranty	5 Years
	Options de fixation	Dèrriere écran, sous bureau, ou serré sur le poteau de montage du moniteur
	Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Ce support réglable est conçu pour accueillir de petites unités centrales, des clients légers, des stations d'accueil PC ou des hubs USB adaptés à la largeur du support : entre 17 mm et 70 mm.
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	3.7 in [95 mm]
	Largeur du produit	3.1 in [80 mm]
	Longueur du produit	4.6 in [118 mm]
	Poids du produit	23.5 oz [666 g]
	Type de boîtier	Acier et plastique
Informations d'emballage	Poids brut	27.4 oz [776 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Support de fixation 1 - Sangle réglable 1 - Support vertical 6 - Coussinets 2 - Vis M5 x 25 mm 8 - Vis M4 x 12 mm 4 - Écrous M4 4 - Vis 4 - Rondelles 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.