

## Supporto per Monitor Singolo - Gancio Cubicolo

Product ID: ARMCBCL



Le staffe per monitor da box consentono di aumentare al massimo lo spazio sulla scrivania montando i monitor sulle pareti divisorie dei box. Le staffe supportano monitor fino a 30" di 9 kg di peso e offrono regolazioni di altezza e inclinazione utili ai dipendenti per posizionare i display in maniera ottimale.

## Consente di aumentare al massimo lo spazio e di rendere i box più ordinati

Il prodotto offre ai dipendenti un comfort ottimale eliminando la necessità di sacrificare spazio di lavoro per i monitor. Le staffe offrono una maggiore libertà negli ambienti di lavoro compatti, come ad esempio i call center, e aumentano al massimo lo spazio per hardware supplementare, agevolando attività come la redazione o lettura di documenti cartacei. Inoltre, il prodotto offre un aspetto ottimale delle postazioni di lavoro dei dipendenti grazie alla riduzione del numero delle apparecchiature installate sulle scrivanie.

Inoltre, le staffe per box sono la soluzione ideale per eliminare i grovigli di cavi. Le staffe sono dotate di passacavi per ridurre il cablaggio visibile.



## Lavorare con maggiore comodità

Il fissaggio per monitor per box è dotato di meccanismi per la regolazione intuitiva di inclinazione e altezza, per personalizzare il posizionamento dei display. In questo modo è possibile creare spazi di lavoro ergonomici in base alle esigenze dei dipendenti. I dipendenti possono regolare l'altezza dei monitor senza interrompere il lavoro: è sufficiente estrarre il perno di regolazione dell'altezza e scorrere il monitor all'altezza desiderata. Il supporto consente di regolare l'altezza di 40 cm (16"). Una volta raggiunta l'altezza desiderata, è possibile inclinare i monitor per regolare l'angolo visivo.

Per la visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o blocchi di codice senza scorrere lo schermo, il braccio per LCD per box supporta la rotazione del display da orizzontale a verticale.

## Consente di fissare un monitor in qualsiasi box

Le staffe per monitor sono adatte ai box di qualsiasi dimensione. È possibile installarle su pareti di diverse dimensioni con spessore compreso fra 3,8 e 13 cm (da 1,5" a 5,5"). Il prodotto è ideale per pareti di altezze comprese fra 48 e 76 cm (da 19" a 30") al di sopra del livello delle scrivanie. Il valore massimo varia in base all'altezza dell'utente.

Inoltre, la staffa offre un design discreto a basso profilo che non interferisce con gli scaffali fissati sulla parete del box o disturba i colleghi dei box adiacenti. Inoltre, la staffa protegge la parte superiore della parete del box da segni o graffi.



### **Configurazione intuitiva**

Il supporto per monitor offre installazioni semplici e rapide. È sufficiente selezionare la larghezza, agganciare il monitor, fissarlo sulla parete del box, regolare l'altezza e instradare i cavi.

Non occorre assemblare o fissare alcun componente alla scrivania. Il supporto per monitor per pareti di box non richiede alcun montaggio ed è pronto per l'uso in pochi minuti.

Il supporto per monitor da box ARMCBCL è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di agganciare un monitor alla parete di un box e regolarne l'altezza secondo necessità
- Consente di ruotare il display in verticale per attività come web design o programmazione

### Features

- Consente di ottimizzare lo spazio di una postazione di lavoro rimuovendo un monitor dalla scrivania di un dipendente
- Consente di lavorare con maggiore comodità grazie alla regolazione di altezza e inclinazione del display
- Consente di supportare monitor fino a 30" (capacità di carico 9 kg)
- Non richiede montaggio
- Ottimizzato per pareti di altezze che spaziano da 19" a 30" al di sopra della scrivania
- Consente di eseguire una regolazione dell'altezza di 40 cm (16")

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Articolazione	No
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
	Montabile a parete	No
	N. di display supportati	1
	Opzioni di montaggio	Parete cabina
	<b>Prestazioni</b>	Capacità di carico
Dimensioni massime del display		30in
Spessore della superficie di montaggio		Da 38 mm (1,5") a 139 mm (5.5")
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	18.1 in [46 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
	Lunghezza prodotto	3.7 in [93 mm]
	Peso prodotto	28.1 oz [796 g]
	Tipo enclosure	Steel, Aluminum and Plastic
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	3.9 in [98 mm]
	Package Length	19.9 in [50.5 cm]
	Package Width	5.2 in [13.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.6 lb [1.2 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - supporto per monitor con fissaggio a box  1 - staffa a L piccola 1 - staffa a L grande 2 - piedini in gomma 4 - Viti M4x12 4 - Viti M4x25 4 - Distanziatori 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.